

**Podobné ilustraci**

M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříně, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Zásuvný konektor senzor/aktor, Nalisovaný kontakt
Číslo objednávky	<a href="#">1170220000</a>
Typ	SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1
GTIN (EAN)	4032248962204
Množství	50 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
Poslední datum objednávky	2026-12-31T00:00:00+01:00

**SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (UR)	E344862

### Rozměry a hmotnosti

Délka	16.5 mm	Délka (v palcích)	0.6496 inch
Čistá hmotnost	0.3 g		

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

### Nastavení SAI M23 krimpovací kleště

Nastavení ohledně SAI M23 krimpovacích kleští	Krimpovací kleště	2	
	Poloha lokátoru	3	
	Krimpovaný kontakt	Krimpovací pin signál 1,5 mm	
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče	0.14 mm <sup>2</sup>
		Nastavení krimpovacího trnu	0.65
		Průřez vodiče	0.25 mm <sup>2</sup>
		Nastavení krimpovacího trnu	0.68
		Průřez vodiče	0.34 mm <sup>2</sup>
		Nastavení krimpovacího trnu	0.72
		Průřez vodiče	0.56 mm <sup>2</sup>
		Nastavení krimpovacího trnu	0.81
		Průřez vodiče	0.75 mm <sup>2</sup>
		Nastavení krimpovacího trnu	0.95
		Průřez vodiče	1.00 mm <sup>2</sup>
Nastavení krimpovacího trnu		1.07	

### Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory


Povrch kontaktu	Pozlacené	Typ připojení	Nalisované připojení
Odpor izolace	> 1010 Ω	Materiál kontaktu	Slitina mědi a zinku
Průřez vodiče, max.	1 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Cykly zapojování	> 1000	Druh kontaktu	Konektor samec

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

# Nákresy

## Výkres



## SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### ...pro M23



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">1203960000</a>		Lisovací nástroj pro signální kontakty, 4-drážkové krimpování
GTIN (EAN)	4050118000764		
Množství	1 ST		