

## RIM 5 6/230VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

### Obrázek výrobku



Zásuvné ochranné moduly pro reléové zásuvky D-SERIES, s volitelnými ochrannými funkcemi.

- S nulovou diodou nebo RC filtrem

### Všeobecné objednací údaje

Verze	D-SERIES, Nulová dioda, Jmenovité řídicí napětí: 6...230 V DC, Zásuvné připojení Plug-in
Číslo objednávky	<a href="#">1174650000</a>
Typ	RIM 5 6/230VDC
GTIN (EAN)	4032248971305
Množství	10 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení

ROHS Shoda  
UL File Number Search [Web UL](#)  
Č. osvědčení (cURus) E312083

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	44 mm	Hloubka (v palcích)	1.7323 inch
Výška	10 mm	Výška (v palcích)	0.3937 inch
Šířka	35 mm	Šířka (v palcích)	1.378 inch
Čistá hmotnost	5.3 g		

## Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Jmenovité údaje UL

Č. osvědčení (cURus) E312083

## Řídící strana

Jmenovité řídicí napětí 6...230 V DC Ukazatel stavu Ne  
Ochranný obvod Nulová dioda

## Obecné údaje

Barevný černá  
Komponent s klasifikací hořlavosti UL 94 Komponent Kryt  
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-2

## Další detaily o certifikacích / normách

Č. osvědčení (CSA) 80107692 Č. osvědčení (cURus) E312083

## Data připojení


Metoda připojení vodiče Zásuvné připojení Plug-in

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

## Nákresy

### Schéma připojení



### Dimensional drawing

