

SKMUS M20-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | SKMU SS (nerezová pojistná matice), Pojistná matice, M 20, 2.2 mm, Nerezavějící ocel 1.4404 |
| Číslo objednávky | 1185690000 |
| Typ | SKMUS M20-W |
| GTIN (EAN) | 4050118233742 |
| Množství | 240 items |

Technické údaje

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|-------------------|------------|
| Výška | 3.2 mm | Výška (v palcích) | 0.126 inch |
| Čistá hmotnost | 5.03 g | | |

Teploty

| | |
|------------------|--|
| Provozní teplota | |
|------------------|--|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Všeobecné informace

| | | | |
|--------------------|--------|-------------------|--------------------------|
| Stoupání závitu | 1.5 mm | Halogen | bez obsahu halogenů |
| AF velikost 1 | 24 mm | Tloušťka | 3.00 mm |
| Kabelová průchodka | M 20 | Základní materiál | Nerezavějící ocel 1.4404 |
| Vnější závit | M 20 | Vnitřní závit | M 20 |
| Délka závitu | 2.2 mm | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ETIM 10.0 | EC000940 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |