

SKMUS M32-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	SKMU SS (nerezová pojistná matice), Pojistná matice, M 32, 3.8 mm, Nerezavějící ocel 1.4404
Číslo objednávky	1185710000
Typ	SKMUS M32-W
GTIN (EAN)	4050118233759
Množství	144 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	4.8 mm	Výška (v palcích)	0.189 inch
Čistá hmotnost	13.8 g		

Teploty

Provozní teplota

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Stoupání závitu	1.5 mm	Halogen	bez obsahu halogenů
AF velikost 1	38 mm	Tloušťka	4.00 mm
Kabelová průchodka	M 32	Základní materiál	Nerezavějící ocel 1.4404
Vnější závit	M 32	Vnitřní závit	M 32
Délka závitu	3.8 mm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		