

A2L/63/M63-WM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kabelové průchodky typu A2L jsou vhodné pro nepancéřové kabely, zachovávají si ohnivzdornost Ex d a zvýšenou bezpečnost Ex e ochrany proti explozi.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, M 63 x 1,5, 19 mm, OD min. 49.5 - OD max. 56 mm, Mosaz poniklovaná |
| Číslo objednávky | 1186980000 |
| Typ | A2L/63/M63-WM |
| GTIN (EAN) | 4050118074420 |
| Množství | 4 items |
| Stav objednávky | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici. |
| K dispozici do | 2024-08-31T00:00:00+02:00 |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|-------------------|-------------|
| Výška | 42.8 mm | Výška (v palcích) | 1.685 inch |
| Šířka | 88 mm | Šířka (v palcích) | 3.4646 inch |
| Délka | 61.8 mm | Délka (v palcích) | 2.4331 inch |
| Čistá hmotnost | 730 g | | |

Teploty

Provozní teplota -50 °C... 120 °C

Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | e4498649-8486-4798-8f6d-6c476fe5cc3d |

Všeobecné informace

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|
| Vnější průměr kabelu, max. | 56 mm | Vnější průměr kabelu, min. | 49.5 mm |
| Těsnicí O-kroužek | Silikon | Utahovací moment | 130 Nm |
| Rozsah provozní teploty, max. | 120 °C | Rozsah provozní teploty, min. | -50 °C |
| Stoupání závitu | 1.5 mm | Halogen | Ne |
| Standardy | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 | AF velikost 1 | 80 mm |
| AF velikost 2 | 80 mm | Stupeň krytí | IP66, IP68 |
| Kabelová průchodka | M 63 | Základní materiál | Mosaz poniklovaná |
| Těsnění | Silikon | Těsnění | Silikon |
| Vnější závit | M 63 x 1,5 | Délka závitu | 19 mm |
| Typ ochrany proti výbuchu | Ex d – ohnivzdorné, Ex e – zvýšená bezpečnost | Pokyny k instalaci | Viz návod k instalaci |

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

| | | | |
|---|---|--|--------------------|
| Identifikace | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| Číslo certifikátu, kabelová průchodka (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X | Číslo osvědčení, kabelová průchodka (CCC) | 2020322313000069 |
| Č. osvědčení (IECEX) | IECEXTPS16.0004X | | |

Technické údaje**Klasifikace**

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-04 | | |

A2L/63/M63-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství**Plochá nylonová podložka - GWDR**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Typ | GWDR M63-W | Verze |
| Číslo | 1185670000 | zavřené, M 63, Nylon 6 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675423270 | |
| Množství | 10 ST | |

Mosazné pojistné matice, poniklované

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SKMU M63 MS | Verze |
| Číslo | 1737050000 | SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 63, 6 mm, |
| objednávky | | Mosaz poniklovaná |
| GTIN (EAN) | 4008190956523 | |
| Množství | 25 ST | |