

VP M20-EX W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dorazové zátky řady VP poskytují metodu zaplnění nevyužitých vstupů v zařízení Ex a zároveň si zachovávají ohnivzdornost Ex d, zvýšenou bezpečnost Ex e ochrany proti explozi a stupeň krytí IP66/67/68 proti průniku.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | VP (Klippon Ex zaslepovací zátká s půlkulatou hlavou), Nulovací zástrčka, rovný, M 20 x 1,5, 16 mm, Mosaz poniklovaná |
| Číslo objednávky | 1188480000 |
| Typ | VP M20-EX W |
| GTIN (EAN) | 4050118086713 |
| Množství | 24 items |

VP M20-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------------|---------|----------------------|-------------|
| Výška | 21.5 mm | Výška (v palcích) | 0.8465 inch |
| Šířka | 27 mm | Šířka (v palcích) | 1.063 inch |
| Délka | 21.5 mm | Délka (v palcích) | 0.8465 inch |
| Průměr | 20 mm | Tloušťka stěny, min. | 0.5 mm |
| Tloušťka stěny, max. | 15 mm | Čistá hmotnost | 56 g |

Teploty

Provozní teplota -50 °C... 120 °C

Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203 |

Všeobecné informace

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---|
| Těsnicí O-kroužek | Silikon | Utahovací moment | 40 Nm |
| Silikon | Ano | Stoupání závitu | 1.5 mm |
| Halogen | bez obsahu halogenů | Standardy | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 |
| Odolnost proti nárazu | 7,00 J | Stupeň krytí | IP66, IP68 |
| Kabelová průchodka | M 20 | Základní materiál | Mosaz poniklovaná |
| Průměr těsnění | 20,00 mm | Vnější závit | M 20 x 1,5 |
| Délka závitu | 16 mm | Typ ochrany proti výbuchu | Ex d – ohnivzdorné, Ex e – zvýšená bezpečnost |
| Pokyny k instalaci | Viz návod k instalaci | | |

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

| | | | |
|---|---|--|--------------------|
| Identifikace | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| Číslo certifikátu, kabelová průchodka (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X | Číslo osvědčení, kabelová průchodka (CCC) | 2020322313000069 |
| Č. osvědčení (IECEX) | IECEXTPS16.0004X | | |

Technical data

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ETIM 10.0 | EC000451 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

VP M20-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com

Accessories

Plochá nylonová podložka - GWDR



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Typ | GWDR M20-W | Verze |
| Číslo | 1185610000 | zavřené, M 20, Nylon 6 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118078305 | |
| Množství | 100 ST | |

Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SKMU M20 MS | Verze |
| Číslo | 1737000000 | SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 20, 3 mm, |
| objednávky | | Mosaz poniklovaná |
| GTIN (EAN) | 4008190956479 | |
| Množství | 100 ST | |