



Dorazové zátky řady VP poskytují metodu zaplnění nevyužitých vstupů v zařízení Ex a zároveň si zachovávají ohnivzdornost Ex d, zvýšenou bezpečnost Ex e ochrany proti explozi a stupeň krytí IP66/67/68 proti průniku.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VP (Klippon Ex zaslepovací zátka s půlkulatou hlavou), Nulovací zástrčka, rovný, 1" NPT, 19.5 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky	1188560000
Typ	VP NPT1-EX W
GTIN (EAN)	4050118075519
Množství	16 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	19.5 mm	Výška (v palcích)	0.7677 inch
Šířka	33.3 mm	Šířka (v palcích)	1.311 inch
Délka	19.5 mm	Délka (v palcích)	0.7677 inch
Průměr	1 mm	Tloušťka stěny, min.	0.5 mm
Tloušťka stěny, max.	18.5 mm	Čistá hmotnost	177 g

Teploty

Provozní teplota -50 °C...120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

Všeobecné informace

Těsnící O-kroužek	Silikon	Utahovací moment	113 Nm
Silikon	Ano	Halogen	bez obsahu halogenů
Standardy	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7	Odolnost proti nárazu	7,00 J
Stupeň krytí	IP66, IP68	Kabelová průchodka	NPT 1"
Základní materiál	Mosaz poniklovaná	Průměr těsnění	1.00 mm
Vnější závit	1" NPT	Délka závitu	19.5 mm
Typ ochrany proti výbuchu	Ex d – ohnivzdorné, Ex e – zvýšená bezpečnost	Pokyny k instalaci	Viz návod k instalaci

Čísla certifikátů, kabelová průchodka

Identifikace	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (IECEX)	IECEX TPS 16.0004X	Číslo osvědčení, kabelová průchodka (CCC)	2020322313000069
Č. osvědčení (IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05

Technické údaje

ECLASS 15.0

27-14-08-05