

VPS M40-EX W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dorazové zátky řady VP poskytují metodu zaplnění nevyužitých vstupů v zařízení Ex a zároveň si zachovávají ohnivzdornost Ex d, zvýšenou bezpečnost Ex e ochrany proti explozi a stupeň krytí IP66/67/68 proti průniku.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | VP (Klippon Ex zaslepovací zátka s půlkulatou hlavou), Nulovací zástrčka, rovný, M 40 x 1,5, 16 mm, Nerezavějící ocel 1.4404 |
| Číslo objednávky | 1188730000 |
| Typ | VPS M40-EX W |
| GTIN (EAN) | 4050118078145 |
| Množství | 12 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------------|---------|----------------------|-------------|
| Výška | 21.5 mm | Výška (v palcích) | 0.8465 inch |
| Šířka | 49 mm | Šířka (v palcích) | 1.9291 inch |
| Délka | 21.5 mm | Délka (v palcích) | 0.8465 inch |
| Průměr | 40 mm | Tloušťka stěny, min. | 0.5 mm |
| Tloušťka stěny, max. | 15 mm | Čistá hmotnost | 200 g |

Teploty

Provozní teplota -50 °C...120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Průměr hlavice | 49.00 mm | Těsnicí O-kroužek | Silikon |
| Utahovací moment | 80 Nm | Silikon | Ano |
| Stoupání závitu | 1.5 mm | Halogen | bez obsahu halogenů |
| Standardy | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 | Odolnost proti nárazu | 7,00 J |
| Stupeň krytí | IP66, IP68 | Kabelová průchodka | M 40 |
| Základní materiál | Nerezavějící ocel 1.4404 | Průměr těsnění | 40.00 mm |
| Vnější závit | M 40 x 1,5 | Délka závitu | 16 mm |
| Typ ochrany proti výbuchu | Ex d - ohnivzdorné, Ex e - zvýšená bezpečnost | Pokyny k instalaci | Viz návod k instalaci |
| Šestihranný konektor samice | 10 mm | | |

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

| | | | |
|---|---|--|--------------------|
| Identifikace | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| Číslo certifikátu, kabelová průchodka (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X | Číslo osvědčení, kabelová průchodka (CCC) | 2020322313000069 |
| Č. osvědčení (IECEX) | IECEXTPS16.0004X | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ETIM 10.0 | EC000451 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

VPS M40-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství**Nerezové pojistné matice, přírodní povrch**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | SKMUS M40-W | Verze |
| Číslo | 1185720000 | SKMU SS (nerezová pojistná matice), Pojistná matice, M 40, 3.8 mm, |
| objednávky | | Nerezavějící ocel 1.4404 |
| GTIN (EAN) | 4050118233766 | |
| Množství | 144 ST | |

Plochá nylonová podložka - GWDR

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Typ | GWDR M40-W | Verze |
| Číslo | 1185640000 | zavřené, M 40, Nylon 6 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118078336 | |
| Množství | 50 ST | |