

PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117
ver.14 (PROFINET), kov, vložka SC

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Konektor FO, Verze 14, SC-RJ POF, IP67 |
| Číslo objednávky | 1191550000 |
| Typ | IE-PS-V14M-2SC-POF |
| GTIN (EAN) | 4032248974436 |
| Množství | 10 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cULus) | E316369 |

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 79.9 mm | Hloubka (v palcích) | 3.1457 inch |
| Výška | 26.8 mm | Výška (v palcích) | 1.0551 inch |
| Šířka | 22.7 mm | Šířka (v palcích) | 0.8937 inch |
| Čistá hmotnost | 54.24 g | | |

Teploty

| | | |
|--------------------|------------------|----------------|
| Skladovací teplota | Provozní teplota | -40 °C...70 °C |
| Teplota instalace | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55 |

Všeobecné údaje

| | | | |
|-----------------------|---|------------------------|------------------------|
| Popis výrobku | Verze 14, SC-RJ POF | Barevný | Stříbrná |
| Hlavní materiál krytu | Tlakově litý zinek | Průměr pláště, max. | 10 mm |
| Průměr pláště, min. | 5 mm | Stupeň krytí | IP67 |
| Cykly zapojování | 750 | Typ vlákna | POF |
| Ztráta při zapojování | ≤ 1,0 dB | Připojení 1 | SCRJ |
| Připojení 2 | Systém rychlého připojení: krimpování, řezání | Materiál krytu, vložka | PA, Tlakově litý zinek |

Obecné standardy


| | | | |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|---------|
| Standardní konektor | IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24 | Č. osvědčení (cULus) | E316369 |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|---------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001122 | ETIM 9.0 | EC001122 |
| ETIM 10.0 | EC001122 | ECLASS 14.0 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-01-22 | | |

Nákresy

Rozměrový výkres



IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

LWL-SC


FO SC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | IE-SCRJ-IP67-POF-100 | Verze |
| Číslo | 1278430000 | Konektor FO, Náhradní lisovací buben, IP67 s pouzdem |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118069136 | |
| Množství | 100 ST | |

Krimpovací sady



Krimpovací sady

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | TOOL SET IE-POF | Verze |
| Číslo | 1208930000 | Nástroj k nalisování koncovek: HTX-IE-POF, Nástroj k odizolování: Multi-Stripax IE-POF |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248990283 | |
| Množství | 1 ST | |

Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|--|
| Typ | IE-PP-V14P | Verze | |
| Číslo | 1058280000 | Pouzdro zástrčky, ochranný kryt | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4032248799374 | | |
| Množství | 10 ST | | |

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Typ | ESG 9/11 K MC NE WS | Verze | |
| Číslo | 1857440000 | ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | | |
| Množství | 200 ST | | |