


## THM VIN 101/150 GE/G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Podobné ilustraci

Značky THM nabízejí vynikající kvalitu tisku díky technologii tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pod Windows umožňuje plnit všechny typy požadavků na značení.

- K dispozici jsou štítky z vysoce kvalitního polyesteru v různých barvách nebo levné papírové štítky
- Štítky jsou v tiskárně automaticky polohovány pro perfektní zaměření tisku na každém štítku.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	THM, Značky na přístroje, 150 x 101 mm, Žlutá
Číslo objednávky	<a href="#">1192760000</a>
Typ	THM VIN 101/150 GE/G
GTIN (EAN)	4032248974603
Množství	1 items

## THM VIN 101/150 GE/G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.08 mm	Hloubka (v palcích)	0.0031 inch
Výška	150 mm	Výška (v palcích)	5.9055 inch
Šířka	101 mm	Šířka (v palcích)	3.9764 inch
Čistá hmotnost	810 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty -40...80 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Lepidlo	Polyakrylátové lepidlo		
Metoda tisku	Tepelný přenos		
Verze	Samolepicí		
Šířka	101 mm		
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C		
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C		
Barevný	Žlutá		
Halogen	Ne		
Základní materiál	Vinylová fólie		
Tištěné znaky	bez		
Počet značek v balení	Forma napájení	Kotouč štítků	
Schválení podle UL 969	Ne		
kompatibilní tiskárna	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>		
Počet značek na kombinaci	1 Label reel = Device markers		
Rozsah provozní teploty	-40...80 °C		
Počet na roli	250		


## Značky na přístroje

Halogen Ne

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Nákresy**



## Příslušenství

### Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

### Všeobecné objednáací údaje

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Množství	1 ST		