

**ZQV 1.5N/R6.4/10 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Obrázek výrobku****Všeobecné objednací údaje**

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Verze                     | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| Číslo objednávky          | <a href="#">1193680000</a>     |
| Typ                       | ZQV 1.5N/R6.4/10 GE            |
| GTIN (EAN)                | 4032248976454                  |
| Množství                  | 10 items                       |
| Stav objednávky           | Přerušeno                      |
| Poslední datum objednávky | 2021-06-30T00:00:00+02:00      |
| Alternativní výrobek      | <a href="#">TCC 6.4/10 OR</a>  |

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 4.9 mm  | Hloubka (v palcích) | 0.1929 inch |
| Výška          | 13.1 mm | Výška (v palcích)   | 0.5157 inch |
| Šířka          | 61 mm   | Šířka (v palcích)   | 2.4016 inch |
| Čistá hmotnost | 3.54 g  |                     |             |

## Teploty

|                    |                |                  |                |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -40 °C...85 °C | Provozní teplota | -40 °C...60 °C |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Jmenovité údaje UL

|                      |      |
|----------------------|------|
| Jmenovitý proud (UL) | 10 A |
|----------------------|------|

## Obecné údaje

|       |                              |         |       |
|-------|------------------------------|---------|-------|
| Verze | Ize zkrátit na určitou délku | Barevný | Žlutá |
|-------|------------------------------|---------|-------|

## Koordinace izolace

|                  |       |
|------------------|-------|
| Jmenovité napětí | 250 V |
|------------------|-------|

## Data připojení


|                 |         |
|-----------------|---------|
| Rozteč v mm (P) | 6.40 mm |
|-----------------|---------|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002586    | ETIM 9.0    | EC002586    |
| ETIM 10.0   | EC002586    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 |             |             |

## Nákresy

### Dimensional drawing



### Příslušenství

#### Nástroje na řezání



Řezací nástroje na vodiče s vnějším průměrem do 8 mm, 12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciální tvar čepele umožňuje řezání měděných a hliníkových vodičů bez roztřepení a s použitím minimální fyzické námahy. Řezné nástroje (KT 8 až KT 22) jsou rovněž vybaveny ochrannou izolací do 1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou EN/IEC 60900.

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ        | KT 14                      | Verze                                                      |
| Číslo      | <a href="#">1157820000</a> | Nástroje na řezání, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání |
| objednávky |                            |                                                            |
| GTIN (EAN) | 4032248945344              |                                                            |
| Množství   | 1 ST                       |                                                            |

#### Řezací a vrubovací nástroje pro propojky



- pro propojky společnosti Weidmüller řady Z
- pro propojky od WQV 2,5 do WQV 35
- pro okno na propojení svorky WSI 6

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ        | KT ZQV                     | Verze                               |
| Číslo      | <a href="#">9002170000</a> | Cutting tool for one-hand operation |
| objednávky |                            |                                     |
| GTIN (EAN) | 4032248291670              |                                     |
| Množství   | 1 ST                       |                                     |
| Typ        | WAW 1 NEUTRAL              | Verze                               |
| Číslo      | <a href="#">9004500000</a> | Miscellaneous tools                 |
| objednávky |                            |                                     |
| GTIN (EAN) | 4008190053925              |                                     |
| Množství   | 1 ST                       |                                     |