

### Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Individuální relé pro TERMSERIES

- Elektromechanická relé
- Různé materiály kontaktů

### Všeobecné objednací údaje

Verze	TERMSERIES, Relé, Počet kontaktů: 2, CO contact AgNi gold-plated tenkou vrstvou, Jmenovité řídicí napětí: 60 V DC, Trvalý proud: 8 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: No
Číslo objednávky	<a href="#">1201260000</a>
Typ	RCL425060
GTIN (EAN)	4050118049732
Množství	20 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	15.7 mm	Hloubka (v palcích)	0.6181 inch
Výška	29 mm	Výška (v palcích)	1.1417 inch
Šířka	12.7 mm	Šířka (v palcích)	0.5 inch
Čistá hmotnost	14.45 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Okolní teplota	-40 °C...70 °C
Provozní teplota		Vlhkost	Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Řídící strana

Jmenovité řídicí napětí	60 V DC	Jmenovitý proud DC	7 mA
Jmenovité výkonové údaje	420 mW	Odpor cívky	8300 Ω ± 12 %
Ukazatel stavu	Ne		

## Strana zátěže

Rated switching voltage	250 V AC	Trvalý proud	8 A
Max. četnost spínání při jmenovité zátěži	0.1 Hz	Špičkový proud	6 A, 15 A / 4 s
AC spínací výkon (odporový), max.	2000 VA	DC spínací výkon (odporový), max.	192 W @ 24 V
Odložení zapnutí	≤ 8 ms	Odložení vypnutí	≤ 6 ms
Typ kontaktu	2 CO contact (AgNi gold-plated)	Mechanická životnost	30x 106 spínací cykly
Min. spínací výkon	1 mA @ 1 V		

## Obecné údaje

Testovací tlačítko k dispozici	No	Indikátor pozice mechanického přepínače	Ne
Barevný	Transparentní	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2

## Koordinace izolace

Jmenovité napětí	250 V	Závažnost znečištění	2
Kategorie rázového napětí	III	Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže	≥ 10 mm
Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže	5 kVeff / 1 min	Dielektrická pevnost sousedních kontaktů	2,5 kVeff / 1 min.
Dielektrická pevnost otevřeného kontaktu	1 kVeff / 1 min	Stupeň krytí	IP20

## Data připojení

Metoda připojení vodiče	Zásuvné připojení Plug-in	Rožteč v mm (P)	5.00 mm
-------------------------	---------------------------	-----------------	---------

**Technické údaje****Klasifikace**

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		


## Nákresy

### Schéma připojení



Pohled na piny ze spodní strany

### Graph




DC mezní zatěžovací křivka Odporová zátěž

### Graph



Elektrická životnost 250 V AC odporová zátěž



## Nákresy


### Miscellaneous



Kódy typů

## Příslušenství

### Připojení tažnou pružinou




Prázdné zásuvky TERMSERIES, které zahrnují:

- 2 CO kontakty
- Unikátní vícenapěťový vstup od 24 V do 230 V UC
- Vstupní napětí od 5 V DC do 230 V UC s barevným označením: AC: červená, DC: modrá, UC: bílá
- Díky vysoce kvalitnímu provedení a absenci ostrých hran nehrozí v průběhu instalace žádné riziko poranění
- Přepážky pro optické oddělení a posílení izolace

### Všeobecné objednací údaje

Typ	TRZ 60VUC 2CO EMPTY	Verze
Číslo	<a href="#">1124130000</a>	TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact,
objednávky		Jmenovité řídicí napětí: 60 V UC ±10 %, Trvalý proud: 10 A, Připojení
GTIN (EAN)	4032248905584	s kotevní svorkou
Množství	10 ST	

### Šroubové připojení




Prázdné zásuvky TERMSERIES, které zahrnují:

- 2 CO kontakty
- Unikátní vícenapěťový vstup od 24 V do 230 V UC
- Vstupní napětí od 5 V DC do 230 V UC s barevným označením: AC: červená, DC: modrá, UC: bílá
- Díky vysoce kvalitnímu provedení a absenci ostrých hran nehrozí v průběhu instalace žádné riziko poranění
- Přepážky pro optické oddělení a posílení izolace

### Všeobecné objednací údaje

Typ	TRS 60VUC 2CO EMPTY	Verze
Číslo	<a href="#">1124010000</a>	TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact,
objednávky		Jmenovité řídicí napětí: 60 V UC ±10 %, Trvalý proud: 10 A, Šroubové
GTIN (EAN)	4032248905898	připojení
Množství	10 ST	

### Připojení PUSH IN



Prázdné zásuvky TERMSERIES, které zahrnují:

- 2 CO kontakty
- Unikátní vícenapěťový vstup od 24 V do 230 V UC
- Vstupní napětí od 5 V DC do 230 V UC s barevným označením: AC: červená, DC: modrá, UC: bílá
- Díky vysoce kvalitnímu provedení a absenci ostrých hran nehrozí v průběhu instalace žádné riziko poranění
- Přepážky pro optické oddělení a posílení izolace

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	TRP 60VUC 2CO EMPTY	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2681000000</a>	TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact, Jmenovité řídicí napětí: 60 V UC ±10 %, Trvalý proud: 10 A, PUSH IN
GTIN (EAN)	4050118695403	
Množství	10 ST	


## RCL425060

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Protikus

### Připojení tažnou pružinou




Prázdné zásuvky TERMSERIES, které zahrnují:

- 2 CO kontakty
- Unikátní vícenapěťový vstup od 24 V do 230 V UC
- Vstupní napětí od 5 V DC do 230 V UC s barevným označením: AC: červená, DC: modrá, UC: bílá
- Díky vysoce kvalitnímu provedení a absenci ostrých hran nehrozí v průběhu instalace žádné riziko poranění
- Přepážky pro optické oddělení a posílení izolace

### Všeobecné objednací údaje

Typ	TRZ 60VUC 2CO EMPTY	Verze
Číslo	<a href="#">1124130000</a>	TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact,
objednávky		Jmenovité řídicí napětí: 60 V UC ±10 %, Trvalý proud: 10 A, Připojení
GTIN (EAN)	4032248905584	s kotevní svorkou
Množství	10 ST	

### Šroubové připojení




Prázdné zásuvky TERMSERIES, které zahrnují:

- 2 CO kontakty
- Unikátní vícenapěťový vstup od 24 V do 230 V UC
- Vstupní napětí od 5 V DC do 230 V UC s barevným označením: AC: červená, DC: modrá, UC: bílá
- Díky vysoce kvalitnímu provedení a absenci ostrých hran nehrozí v průběhu instalace žádné riziko poranění
- Přepážky pro optické oddělení a posílení izolace

### Všeobecné objednací údaje

Typ	TRS 60VUC 2CO EMPTY	Verze
Číslo	<a href="#">1124010000</a>	TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact,
objednávky		Jmenovité řídicí napětí: 60 V UC ±10 %, Trvalý proud: 10 A, Šroubové
GTIN (EAN)	4032248905898	připojení
Množství	10 ST	

### Připojení PUSH IN



Prázdné zásuvky TERMSERIES, které zahrnují:

- 2 CO kontakty
- Unikátní vícenapěťový vstup od 24 V do 230 V UC
- Vstupní napětí od 5 V DC do 230 V UC s barevným označením: AC: červená, DC: modrá, UC: bílá
- Díky vysoce kvalitnímu provedení a absenci ostrých hran nehrozí v průběhu instalace žádné riziko poranění
- Přepážky pro optické oddělení a posílení izolace

## Protikus

### Všeobecné objednací údaje

Typ	TRP 60VUC 2CO EMPTY	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">268100000</a>	TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact, Jmenovité řídicí napětí: 60 V UC $\pm$ 10 %, Trvalý proud: 10 A, PUSH IN	
GTIN (EAN)	4050118695403		
Množství	10 ST		