

HDC 06B ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | HDC pouzdra, Instalační velikost: 3, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Nevýměnná boční uzamykací svorka, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none |
| Číslo objednávky | 1202100000 |
| Typ | HDC 06B ALU |
| GTIN (EAN) | 4008190149369 |
| Množství | 1 items |

Technical data

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cURus) | E92202 |

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------------------|--------|----------------------------|-------------|
| Výška | 29 mm | Výška (v palcích) | 1.1417 inch |
| Šířka | 68 mm | Šířka (v palcích) | 2.6772 inch |
| Rozměr při montáži - výška | 32 mm | Rozměr při montáži - šířka | 70 mm |
| Čistá hmotnost | 96.8 g | | |

Teploty

| | |
|---------------|-------------------|
| Mezní teplota | -40 °C ... 125 °C |
|---------------|-------------------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|--|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f |

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| Chemická odolnost | Látka | Aceton |
| | Chemická odolnost | Podmíněně odolné |
| | Látka | Vrtací olej |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Nafta |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Etylalkohol |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Převodový olej |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Hydraulický olej |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Chladivo |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Petrolejový benzin |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Pot |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Prémiový benzin |
| | Chemická odolnost | Podmíněně odolné |
| Látka | Voda | |
| Chemická odolnost | Odolné | |
| Látka | UV | |
| Chemická odolnost | Nestabilní | |
| Látka | Ozón | |
| Chemická odolnost | Nestabilní | |

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| Utahovací moment | 1.2 Nm | Hlavní materiál krytu | tlakově litý hliník |
| Provedení povrchu | Práškové lakování | Stupeň krytí | IP65, v zapojeném stavu |

HDC 06B ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Technical data

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
| EMC kryty | Ne | Materiál zajišťovacího prvku | Nerezavějící ocel |
| Rozměry | | | |
| Délka rozteče otvorů A2 | 70 mm | Kabelový vstup | Ne |
| Šířka pouzdra C | 43 mm | Šířka základny C1 | 47 mm |
| Celková délka pouzdra | 60 mm | Výška pouzdra B | 29 mm |
| Výška základny B1 | 5.5 mm | | |
| Verze | | | |
| Počet kabelových průchodků | 0 | Velikost kabelových vstupů | none |
| Horní část/dolní část/víčko | dolní část | Kryt | bez krytu |
| Utahovací moment | 1.2 Nm | Počet kabelových vstupů ze strany | 0 |
| Design pouzdra | Přepážkový kryt | Design zajišťovacího systému | Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Nevýměnná boční uzamykací svorka |
| Design | Standardně | Instalační velikost | 3 |
| Kabelový vstup | Ne | Typ | Bulkhead (průchodka) |
| Verze svorky | Koncová uzamykací svorka | Těsnění | NBR |
| Barva (RAL) | RAL 7035 | BG | 3 |
| Vhodné pro systém ModuPlug® | Ano | | |
| Důležitá poznámka | | | |
| Informace o produktu | Při montáži skříni se ujistěte, že je ploché těsnění správně usazeno. | | |
| Klasifikace | | | |
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

Drawings



HDC 06B ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC 06B DODL 2B0 | Verze |
| Číslo | 1665200000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 3, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt dolní části pouzdra, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190421908 | |
| Množství | 1 ST | |