

FO SC-RJ zásuvné konektory podle IEC 61754-24 pro vodiče s vnějším obvodem 2,6 až 3 mm

Všeobecné objednací údaje

Verze	Konektor FO, Zástrčka SCRJ, POF, IP20
Číslo objednávky	1206720000
Typ	IE-PS-SCRJ1-POF
GTIN (EAN)	4032248988570
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UL)	E477798

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	51 mm	Hloubka (v palcích)	2.0079 inch
Výška	14.7 mm	Výška (v palcích)	0.5787 inch
Šířka	8.95 mm	Šířka (v palcích)	0.3524 inch
Čistá hmotnost	10 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-20 °C...80 °C
Teplota instalace	Vlhkost	Rel. vlhkost 0...93 %

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Všeobecné údaje

Materiál objímky na ochranu proti ohýbání	TPE	Popis výrobku	Zástrčka SCRJ, POF
Barevný	Žlutá, černá	Hlavní materiál krytu	PC UL 94 V0
Vlhkost	Rel. vlhkost 0...93 %	Stupeň krytí	IP20
Cykly zapojování	1000	Typ vlákna	POF
Ztráta při zapojování	≤ 1,0 dB	Připojení 1	SCRJ
Připojení 2	Systém rychlého připojení: krimpování, řezání	Síla při vytažení kabelu, min.	100 N
Průměr jednoduchého vodiče, min.	2.1 mm	Materiál krytu, vložka	Tlakově litý zinek, poniklované
Materiál tlačné pružiny	Nerezavějící ocel	Materiál dutinky	Nikl-stříbro
Materiál protiprachového krytu	TPE	Průměr jednoduchého vodiče, max.	2.3 mm
Materiál k lisování dutinky	Měď, poniklované		

Obecné standardy


Standardní konektor	IEC 61754-24	Č. osvědčení (UL)	E477798
---------------------	--------------	-------------------	---------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Nákresy

Rozměrový výkres



Příslušenství**SC-RJ**

FO SC-RJ zásuvné konektory podle IEC 61754-24 pro vodiče s vnějším obvodem 2,6 až 3 mm

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-SCRJ1-IP20-POF-100	Verze	
Číslo objednávky	1278420000	Verze	Konektor FO, Náhradní lisovací buben, IP20
GTIN (EAN)	4050118069129		
Množství	100 ST		

...pro optické kabely s polymerovými vlákny (POF)

Krimpovací a odizolovací kleště na zpracování kontaktů optických kabelů z polymerových optických vláken (POF)

Všeobecné objednací údaje

Typ	HTX-IE-POF	Verze	
Číslo objednávky	1208870000	Verze	Nástroj k nalisování koncovek
GTIN (EAN)	4032248990269		
Množství	1 ST		

Nástroje na vyjmutí kontaktu

Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, nástrojů na rozpínání kontaktů a optických nástrojů.

Příslušenství

Všeobecné objednávací údaje

Typ	REMOVAL TOOL HD	Verze	
Číslo objednávky	1866730000	Nářadí, Nástroj na vyjmutí kontaktu	
GTIN (EAN)	4032248437054		
Množství	1 ST		