

Podobné ilustraci



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VPMS Ex (ex záslepka, mosaz), Nulovací zástrčka, rovný, M 40, 15 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky	1210930000
Typ	VP M40 EXE MS
GTIN (EAN)	4032248992430
Množství	10 items
Stav objednávky	Přerušeno
Poslední datum objednávky	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	VP-HEX M40-EX W

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	19 mm	Výška (v palcích)	0.748 inch
Délka	19 mm	Délka (v palcích)	0.748 inch
Průměr	40 mm	Tloušťka stěny, min.	0.5 mm
Tloušťka stěny, max.	14 mm	Čistá hmotnost	115.2 g

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...100 °C
------------------	-----------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7
SCIP	4efa9808-c72a-4b94-8dcb-498465ba8c6e

Všeobecné informace

Těsnicí O-kroužek	NBR	Silikon	Ne
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Stoupání závitu	1.5 mm	Halogen	Ano
AF velikost 1	45 mm	Stupeň krytí	IP54, IP64, IP68
Základní materiál	Mosaz poniklovaná	Průměr těsnění	40.00 mm
Vnější závit	M 40	Délka závitu	15 mm
Utahovací moment uzavřené matice, max.	13.20 Nm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	44.00 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	22.00 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, min.	8.80 Nm


Číslo certifikátů, kabelová průchodka

Identifikace	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX)	INERIS 09 ATEX 0059X
--------------	-----------------------------------	--	----------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Nákresy



Příslušenství

Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M40 MS	Verze
Číslo	1737030000	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 40, 5 mm,
objednávky		Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4008190956509	
Množství	50 ST	

Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M40-NP	Verze
Číslo	1736270000	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na
objednávky		obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 40, Neopren
GTIN (EAN)	4008190956066	
Množství	20 ST	

Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

VP M40 EXE MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Všeobecné objednací údaje**

Typ	GWDR M40-PO	Verze
Číslo objednávky	1777970000	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 40, Polyetylén
GTIN (EAN)	4032248158232	
Množství	50 ST	