



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze            | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Nevýměnná boční uzamykací svorka, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none |
| Číslo objednávky | <a href="#">1212400000</a>                                                                                                                                                                                          |
| Typ              | HDC 24B ABU                                                                                                                                                                                                         |
| GTIN (EAN)       | 4008190083939                                                                                                                                                                                                       |
| Množství         | 1 items                                                                                                                                                                                                             |

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS                  | Shoda                  |
| UL File Number Search | <a href="#">Web UL</a> |
| Č. osvědčení (cURus)  | E92202                 |

### Rozměry a hmotnosti

|                            |         |                            |             |
|----------------------------|---------|----------------------------|-------------|
| Výška                      | 29.3 mm | Výška (v palcích)          | 1.1535 inch |
| Šířka                      | 55 mm   | Šířka (v palcích)          | 2.1654 inch |
| Rozměr při montáži – výška | 32 mm   | Rozměr při montáži – šířka | 130 mm      |
| Čistá hmotnost             | 174 g   |                            |             |

### Teploty

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Mezní teplota | -40 °C ... 125 °C |
|---------------|-------------------|

### Shoda produktu s prostředím

|                               |                                                |                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky                          |                    |
| REACH SVHC                    | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |                    |
| SCIP                          | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f           |                    |
| Chemická odolnost             | Látka                                          | Aceton             |
|                               | Chemická odolnost                              | Podmíněně odolné   |
|                               | Látka                                          | Vrtací olej        |
|                               | Chemická odolnost                              | Odolné             |
|                               | Látka                                          | Nafta              |
|                               | Chemická odolnost                              | Odolné             |
|                               | Látka                                          | Etylalkohol        |
|                               | Chemická odolnost                              | Odolné             |
|                               | Látka                                          | Převodový olej     |
|                               | Chemická odolnost                              | Odolné             |
|                               | Látka                                          | Hydraulický olej   |
|                               | Chemická odolnost                              | Odolné             |
|                               | Látka                                          | Chladivo           |
|                               | Chemická odolnost                              | Odolné             |
|                               | Látka                                          | Petrolejový benzin |
|                               | Chemická odolnost                              | Odolné             |
|                               | Látka                                          | Pot                |
|                               | Chemická odolnost                              | Odolné             |
|                               | Látka                                          | Prémiový benzin    |
|                               | Chemická odolnost                              | Podmíněně odolné   |
|                               | Látka                                          | Voda               |
|                               | Chemická odolnost                              | Odolné             |
|                               | Látka                                          | UV                 |
|                               | Chemická odolnost                              | Nestabilní         |
|                               | Látka                                          | Ozón               |
|                               | Chemická odolnost                              | Nestabilní         |

### Obecné údaje

|                   |                   |              |                         |
|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| Provedení povrchu | Práškové lakování | Stupeň krytí | IP65, v zapojeném stavu |
|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|

### Technické údaje

#### Rozměry

|                         |        |                   |       |
|-------------------------|--------|-------------------|-------|
| Délka rozteče otvorů A2 | 130 mm | Kabelový vstup    | Ne    |
| Šířka pouzdra C         | 43 mm  | Šířka základny C1 | 47 mm |
| Celková délka pouzdra   | 120 mm | Výška pouzdra B   | 30 mm |
| Výška základny B1       | 5.3 mm |                   |       |

#### Verze

|                                   |                                                                          |                             |                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Počet kabelových průchodek        | 0                                                                        | Velikost kabelových vstupů  | none                   |
| Horní část/dolní část/víčko       | dolní část                                                               | Kryt                        | bez krytu              |
| Počet kabelových vstupů ze strany | 0                                                                        | Design pouzdra              | Přepážkový kryt        |
| Design zajišťovacího systému      | Boční uzamykací svorka na dolní straně. Nevýměnná boční uzamykací svorka | Design                      | Standardně             |
| Instalační velikost               | 8                                                                        | Kabelový vstup              | Ne                     |
| Typ                               | Bulkhead (průchodka)                                                     | Verze svorky                | Boční uzamykací svorka |
| Těsnění                           | NBR                                                                      | Barva (RAL)                 | RAL 7035               |
| BG                                | 8                                                                        | Vhodné pro systém ModuPlug® | Ano                    |


#### Důležitá poznámka

Informace o produktu Při montáži skříní se ujistěte, že je ploché těsnění správně usazeno.

#### Klasifikace


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

## Nákresy



## Příslušenství

### Kryt, vstup kabelu na horní straně



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC 64D TOBU 2M32G         | Verze                                                                                                                                                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1009710000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 32 |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                                                      |
| GTIN (EAN) | 4032248771394              |                                                                                                                                                                                                      |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                      |
| Typ        | HDC 64D TOBU 1M40G         | Verze                                                                                                                                                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1045560000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 40 |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                                                      |
| GTIN (EAN) | 4032248780532              |                                                                                                                                                                                                      |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                      |

### XXL kryt konektoru, vstup kabelu na horní straně



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC 64D TOBU 1M50G         | Verze                                                                                                                                                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1111140000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 50 |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                                                      |
| GTIN (EAN) | 4032248964413              |                                                                                                                                                                                                      |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                      |

## Příslušenství

### Kryt, vstup kabelu na horní straně



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabráňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                                                                                                                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC 24B TOBU 1PG21G        | Verze                                                                                                                                                                                                     |
| Číslo      | <a href="#">1661370000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 21 |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4008190417925              |                                                                                                                                                                                                           |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                           |
| Typ        | HDC 24B TOBU 1PG29G        | Verze                                                                                                                                                                                                     |
| Číslo      | <a href="#">1661380000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 29 |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4008190417932              |                                                                                                                                                                                                           |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                           |
| Typ        | HDC 64D TOBU 1PG21G        | Verze                                                                                                                                                                                                     |
| Číslo      | <a href="#">1661440000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: PG 21     |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4008190417994              |                                                                                                                                                                                                           |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                           |
| Typ        | HDC 64D TOBU 1PG29G        | Verze                                                                                                                                                                                                     |
| Číslo      | <a href="#">1661460000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: PG 29     |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4008190418014              |                                                                                                                                                                                                           |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                           |
| Typ        | HDC 64D TOBU 1M32G         | Verze                                                                                                                                                                                                     |
| Číslo      | <a href="#">1786830000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 32      |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4032248204076              |                                                                                                                                                                                                           |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                           |
| Typ        | HDC 24B TOBU 1M32G         | Verze                                                                                                                                                                                                     |
| Číslo      | <a href="#">1787810000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 32  |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4032248205257              |                                                                                                                                                                                                           |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                           |
| Typ        | HDC 24B TOBU 1M25G         | Verze                                                                                                                                                                                                     |
| Číslo      | <a href="#">1787820000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25  |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4032248205264              |                                                                                                                                                                                                           |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                           |

### Příslušenství

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC 24B TOBU 1M40G         | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1902980000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném |
| objednávky |                            | stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací       |
| GTIN (EAN) | 4032248585274              | svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 40 |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                      |

### XXL kryt konektoru, vstup kabelu na straně



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC 64D TSBV 1M50G         | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1111130000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném |
| objednávky |                            | stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací   |
| GTIN (EAN) | 4032248967711              | svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 50     |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                      |

### Kryt, vstup kabelu na straně



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC 24B TSBV 1PG21G        | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1661230000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném  |
| objednávky |                            | stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací    |
| GTIN (EAN) | 4008190417789              | svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 21 |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                       |

### Příslušenství

|            |                            |                                                                                                                                                                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC 24B TSB 1PG29G         | Verze                                                                                                                                                                                                         |
| Číslo      | <a href="#">1661240000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 29 |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                                                               |
| GTIN (EAN) | 4008190417796              |                                                                                                                                                                                                               |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                               |
| Typ        | HDC 64D TSB 1PG21G         | Verze                                                                                                                                                                                                         |
| Číslo      | <a href="#">1661300000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: PG 21     |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                                                               |
| GTIN (EAN) | 4008190417857              |                                                                                                                                                                                                               |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                               |
| Typ        | HDC 64D TSB 1PG29G         | Verze                                                                                                                                                                                                         |
| Číslo      | <a href="#">1661320000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: PG 29     |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                                                               |
| GTIN (EAN) | 4008190417871              |                                                                                                                                                                                                               |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                               |
| Typ        | HDC 64D TSB 1M32G          | Verze                                                                                                                                                                                                         |
| Číslo      | <a href="#">1786770000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 32      |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                                                               |
| GTIN (EAN) | 4032248204014              |                                                                                                                                                                                                               |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                               |
| Typ        | HDC 64D TSB 1M25G          | Verze                                                                                                                                                                                                         |
| Číslo      | <a href="#">1786780000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 25      |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                                                               |
| GTIN (EAN) | 4032248204021              |                                                                                                                                                                                                               |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                               |
| Typ        | HDC 24B TSB 1M32G          | Verze                                                                                                                                                                                                         |
| Číslo      | <a href="#">1787750000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 32  |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                                                               |
| GTIN (EAN) | 4032248205097              |                                                                                                                                                                                                               |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                               |
| Typ        | HDC 24B TSB 1M25G          | Verze                                                                                                                                                                                                         |
| Číslo      | <a href="#">1787760000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25  |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                                                               |
| GTIN (EAN) | 4032248205103              |                                                                                                                                                                                                               |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                               |
| Typ        | HDC 64D TSB 1M40G          | Verze                                                                                                                                                                                                         |
| Číslo      | <a href="#">1809630000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 40      |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                                                               |
| GTIN (EAN) | 4032248284986              |                                                                                                                                                                                                               |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                               |
| Typ        | HDC 24B TSB 1M40G          | Verze                                                                                                                                                                                                         |
| Číslo      | <a href="#">1902480000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 40  |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                                                               |
| GTIN (EAN) | 4032248592944              |                                                                                                                                                                                                               |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                               |

## Příslušenství

### Kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC 24B DODQ 4B0           | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1665630000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném |
| objednávky |                            | stavu, Kryt dolní části pouzdra, Boční uzamykací svorka na dolní     |
| GTIN (EAN) | 4008190422653              | straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none                 |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                      |

## Protikus

### Přepážkový kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC 24B ABU                | Verze                                                                                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1212400000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, |
| objednávky |                            | Nevýměnná boční uzamykací svorka, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none                                                       |
| GTIN (EAN) | 4008190083939              |                                                                                                                                      |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                      |
| Typ        | HDC 24B ABU N              | Verze                                                                                                                                |
| Číslo      | <a href="#">2488600000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, |
| objednávky |                            | Standardně, Velikost kabelových vstupů: none                                                                                         |
| GTIN (EAN) | 4050118541533              |                                                                                                                                      |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                      |

### Spojovací kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC 24B KBU 1M25G          | Verze                                                                                                                            |
| Číslo      | <a href="#">1787920000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, |
| objednávky |                            | Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25                                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4032248205363              |                                                                                                                                  |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                  |

## Protikus

|            |                            |                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC 24B KBU 1PG21G         | Verze                                                                                                                                                                          |
| Číslo      | <a href="#">1661720000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 21 |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                                |
| GTIN (EAN) | 4008190418274              |                                                                                                                                                                                |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                |
| Typ        | HDC 24B KBU 1PG29G         | Verze                                                                                                                                                                          |
| Číslo      | <a href="#">1661730000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 29 |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                                |
| GTIN (EAN) | 4008190418281              |                                                                                                                                                                                |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                |
| Typ        | HDC 64D KBU 1M32G          | Verze                                                                                                                                                                          |
| Číslo      | <a href="#">1786960000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 32      |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                                |
| GTIN (EAN) | 4032248204205              |                                                                                                                                                                                |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                |
| Typ        | HDC 64D KBU 1PG29G         | Verze                                                                                                                                                                          |
| Číslo      | <a href="#">1661810000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: PG 29     |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                                |
| GTIN (EAN) | 4008190418359              |                                                                                                                                                                                |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                |

## Kryt základny



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabráňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC 24B SBU 1M25G          | Verze                                                                                                                                                                            |
| Číslo      | <a href="#">1901150000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25  |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                                  |
| GTIN (EAN) | 4032248521258              |                                                                                                                                                                                  |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                  |
| Typ        | HDC 24B SBU 1M25G N        | Verze                                                                                                                                                                            |
| Číslo      | <a href="#">2560960000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25  |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                                  |
| GTIN (EAN) | 4050118673227              |                                                                                                                                                                                  |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                  |
| Typ        | HDC 24B SBU 1PG21G         | Verze                                                                                                                                                                            |
| Číslo      | <a href="#">1661510000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 21 |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                                  |
| GTIN (EAN) | 4008190418069              |                                                                                                                                                                                  |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                  |

### Protikus

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC 24B SBU 1PG21G N       | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">2560750000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném  |
| objednávky |                            | stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně,         |
| GTIN (EAN) | 4050118676747              | Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25                          |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                       |
| Typ        | HDC 24B SBU 2M25G          | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1787870000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném  |
| objednávky |                            | stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně,         |
| GTIN (EAN) | 4032248205318              | Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25                          |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                       |
| Typ        | HDC 24B SBU 2PG21G         | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1661520000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném  |
| objednávky |                            | stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně,         |
| GTIN (EAN) | 4008190418076              | Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 21                         |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                       |
| Typ        | HDC 24B SBU 2M25G N        | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">2560970000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném  |
| objednávky |                            | stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně,         |
| GTIN (EAN) | 4050118676730              | Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25                          |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                       |
| Typ        | HDC 64D SBU 1M25G          | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1904340000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném  |
| objednávky |                            | stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| GTIN (EAN) | 4032248585601              | Velikost kabelových vstupů: M 25                                      |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                       |
| Typ        | HDC 64D SBU 1M32G          | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1904350000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném  |
| objednávky |                            | stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| GTIN (EAN) | 4032248585298              | Velikost kabelových vstupů: M 32                                      |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                       |
| Typ        | HDC 64D SBU 1M32G N        | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">2561050000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném  |
| objednávky |                            | stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| GTIN (EAN) | 4050118680195              | Velikost kabelových vstupů: M 32                                      |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                       |
| Typ        | HDC 64D SBU 2M25G          | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1786890000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném  |
| objednávky |                            | stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| GTIN (EAN) | 4032248204137              | Velikost kabelových vstupů: M 25                                      |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                       |
| Typ        | HDC 64D SBU 2M25G N        | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">2561060000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném  |
| objednávky |                            | stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| GTIN (EAN) | 4050118680508              | Velikost kabelových vstupů: M 32                                      |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                       |
| Typ        | HDC 64D SBU 2M32G          | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1786880000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném  |
| objednávky |                            | stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| GTIN (EAN) | 4032248204120              | Velikost kabelových vstupů: M 32                                      |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                       |

### Protikus

|            |                            |                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC 64D SBU 2M32G N        | Verze                                                                                                                                      |
| Číslo      | <a href="#">2550540000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| objednávky |                            | Velikost kabelových vstupů: M 32                                                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4064675005087              |                                                                                                                                            |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                            |
| Typ        | HDC 64D SBU 2PG21G         | Verze                                                                                                                                      |
| Číslo      | <a href="#">1661590000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| objednávky |                            | Velikost kabelových vstupů: PG 21                                                                                                          |
| GTIN (EAN) | 4008190418144              |                                                                                                                                            |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                            |
| Typ        | HDC 64D SBU 2PG29G         | Verze                                                                                                                                      |
| Číslo      | <a href="#">1661630000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| objednávky |                            | Velikost kabelových vstupů: PG 29                                                                                                          |
| GTIN (EAN) | 4008190418182              |                                                                                                                                            |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                            |
| Typ        | HDC 64D SBU 2PG29G N       | Verze                                                                                                                                      |
| Číslo      | <a href="#">2560790000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| objednávky |                            | Velikost kabelových vstupů: M 32                                                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4050118894103              |                                                                                                                                            |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                            |