



Ochranná dopravní víčka jsou k dispozici pro velikosti 3, 4, 6 a 8. Mohou být použita se standardními kryty IP65. Snadno zajistitelná ochranná dopravní víčka odpovídají stupni krytí IP20 a lze je použít na všech základnách krytů, přepážkových a základových krytech. Lanko (není součástí dodávky) může být provlečeno skrz vestavěné očko.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zátěžové konektory, Příslušenství, Ochranný kryt
Číslo objednávky	1215900000
Typ	HDC 06B DC
GTIN (EAN)	4050118000054
Množství	10 items

Technické údaje**Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	18 mm	Výška (v palcích)	0.7087 inch
Šířka	46 mm	Šířka (v palcích)	1.811 inch
Délka	62 mm	Délka (v palcích)	2.4409 inch
Čistá hmotnost	6.42 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné údaje

Instalační velikost	3	Barevný	Bílá, Transparentní
Stupeň krytí	IP20	Základní materiál	Polypropylen
BG	3		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Nákresy

