

VP-HEX M63-EX W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dorazové zátky řady VP poskytují metodu zaplnění nevyužitých vstupů v zařízení Ex a zároveň si zachovávají ohnivzdornost Ex d, zvýšenou bezpečnost Ex e ochrany proti explozi a stupeň krytí IP66/67/68 proti průniku.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | VP-HEX (Klippon Ex zaslepovací zátka s šestihranou hlavou), Nulovací zástrčka, rovný, M 63 x 1,5, 16 mm, Mosaz poniklovaná |
| Číslo objednávky | 1219010000 |
| Typ | VP-HEX M63-EX W |
| GTIN (EAN) | 4050118075625 |
| Množství | 4 items |

VP-HEX M63-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------------|-------|----------------------|-------------|
| Výška | 22 mm | Výška (v palcích) | 0.8661 inch |
| Šířka | 83 mm | Šířka (v palcích) | 3.2677 inch |
| Délka | 22 mm | Délka (v palcích) | 0.8661 inch |
| Průměr | 63 mm | Tloušťka stěny, min. | 0.5 mm |
| Tloušťka stěny, max. | 15 mm | Čistá hmotnost | 346 g |

Teploty

Provozní teplota -50 °C... 120 °C

Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203 |

Všeobecné informace

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|
| Těsnicí O-kroužek | Silikon | Utahovací moment | 115 Nm |
| Silikon | Ano | Stoupání závitu | 1.5 mm |
| Halogen | bez obsahu halogenů | Standardy | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 |
| Odolnost proti nárazu | 7,00 J | AF velikost 1 | 75 mm |
| Stupeň krytí | IP66, IP68 | Kabelová průchodka | M 63 |
| Základní materiál | Mosaz poniklovaná | Průměr těsnění | 63.00 mm |
| Vnější závit | M 63 x 1,5 | Délka závitu | 16 mm |
| Typ ochrany proti výbuchu | Ex d – ohnivzdorné, Ex e – zvýšená bezpečnost | Pokyny k instalaci | Viz návod k instalaci |

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

| | | | |
|---|---|--|--------------------|
| Identifikace | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| Číslo certifikátu, kabelová průchodka (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X | Číslo osvědčení, kabelová průchodka (CCC) | 2020322313000069 |
| Č. osvědčení (IECEX) | IECEXTPS16.0004X | | |

Technické údaje**Klasifikace**

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ETIM 10.0 | EC000451 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

VP-HEX M63-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plochá nylonová podložka - GWDR



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Typ | GWDR M63-W | Verze |
| Číslo | 1185670000 | zavřené, M 63, Nylon 6 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675423270 | |
| Množství | 10 ST | |

Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SKMU M63 MS | Verze |
| Číslo | 1737050000 | SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 63, 6 mm, |
| objednávky | | Mosaz poniklovaná |
| GTIN (EAN) | 4008190956523 | |
| Množství | 25 ST | |