

## IE-BS-V01M-SCRJ-SM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Sady bajonetových zásuvných konektorů podle IEC  
6 1076-3-106 ver. 1 (EtherNet/IP), RJ45 kovová vložka -  
vločka SC

### Všeobecné objednávací údaje

Verze	Příruba FO, IP67, jednovidový
Číslo objednávky	<a href="#">1221020000</a>
Typ	IE-BS-V01M-SCRJ-SM
GTIN (EAN)	4050118004113
Množství	10 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	37 mm	Hloubka (v palcích)	1.4567 inch
Výška	32 mm	Výška (v palcích)	1.2598 inch
Šířka	32 mm	Šířka (v palcích)	1.2598 inch
Čistá hmotnost	63.7 g		

## Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota -40 °C...70 °C  
Teplota instalace

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

## Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	500
Typ vlákna	jednovidový	Ztráta při zapojování	≤ 0,5 dB
Připojení 1	SCRJ	Připojení 2	SCRJ
Ztráta odrazem (útlum)	≥ 40 dB		

## Obecné standardy


Standardní konektor IEC 61076-3-106 Var. 1,  
IEC 61754-24

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		


## Nákresy

### Výřez instalace



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

### Detailní výkres



Tloušťka stěny při použití středového šroubového spoje

## Příslušenství

### Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BP-V01P	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">1965700000</a>	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt	
GTIN (EAN)	4032248653928		
Množství	10 ST		