

**SAIE-M12B-5S0.5U HW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Vestavěné zástrčky, M12, Zásuvka, rovná, PG 9, Počet pólů: 5, 0.5 m
Číslo objednávky	<a href="#">1222270050</a>
Typ	SAIE-M12B-5S0.5U HW
GTIN (EAN)	4050118145670
Množství	1 items

## SAIE-M12B-5S0.5U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	35 g
----------------	------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

## Technické specifikace kabelu

Délka kabelu	0.5 m	Barva opláštění	černá
PE funkce	Ne	Průřez jádra	0.25 mm <sup>2</sup>
Délka vlákna / kabelu	0.5 m	Počet pólů	5

## Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	5	Kódování	A-kódování
Povrch kontaktu	Pozlacené	Typ připojení	Patice
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek, poniklované	Jmenovité napětí	125 V
Jmenovitý proud	4 A	Stupeň krytí	IP68
Kabelová průchodka	PG 9	Jmenovitý proud	4 A (5 pólů) / 2 A (8 pólů)
Rozsah teplot krytu	-5 ... +70 °C		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		


## SAIE-M12B-5S0.5U HW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Nákresy

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Schéma připojení



### Schéma pólů

