

SAI-M23-SE-12-F-PE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Verze | Sensor/Actuator plug-in connector |
| Číslo objednávky | 1224180000 |
| Typ | SAI-M23-SE-12-F-PE |
| GTIN (EAN) | 4050118008173 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (UR) | E344862 |

Rozměry a hmotnosti

| | |
|----------------|--------|
| Čistá hmotnost | 9.49 g |
|----------------|--------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

| | | | |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Počet pólů | 12 | Kódování | žádná |
| Povrch kontaktu | Pozlacené | Typ připojení | Pájené kalíšky |
| Hlavní materiál krytu | Thermoplastický polyamid PA 6, PBT | Materiál kontaktu | Slitina mědi a zinku |
| Jmenovité napětí | 200 V | Jmenovitý proud | 8 A |
| Cykly zapojování | > 1000 | Závažnost znečištění | 3 |
| Druh kontaktu | Konektor samec | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003557 | ETIM 9.0 | EC003557 |
| ETIM 10.0 | EC003557 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-23 | | |

Nákresy

