

## SAI-M23-SE-17-F


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Sensor/Actuator plug-in connector
Číslo objednávky	<a href="#">1224320000</a>
Typ	SAI-M23-SE-17-F
GTIN (EAN)	4050118007695
Množství	1 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (UR)	E344862

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 9.7 g

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	17	Kódování	žádná
Povrch kontaktu	Pozlacené	Typ připojení	Pájené kalíšky
Hlavní materiál krytu	Thermoplastický polyamid PA 6, PBT	Materiál kontaktu	Slitina mědi a zinku
Jmenovité napětí	160 V	Jmenovitý proud	8 A
Cykly zapojování	> 1000	Závažnost znečištění	3
Druh kontaktu	Konektor samec	Průřez připojení max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení min.	0.08 mm <sup>2</sup>		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

**Nákresy**

