


SAI-M23-BE-9-F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříňe, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Verze | Sensor/Actuator plug-in connector |
| Číslo objednávky | 1224500000 |
| Typ | SAI-M23-BE-9-F |
| GTIN (EAN) | 4050118008296 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

UL File Number Search [Web UL](#)

Č. osvědčení (UR) E344862

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 9.7 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS Vyhovující

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

| | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Počet pólů | 9 | Kódování | žádná |
| Povrch kontaktu | Pozlacené | Typ připojení | Pájené kalíšky |
| Hlavní materiál krytu | Thermoplastický polyamid PA 6, PBT | Materiál kontaktu | Slitina mědi a zinku |
| Jmenovité napětí | 200 V | Jmenovitý proud | 8 A |
| Cykly zapojování | > 1000 | Závažnost znečištění | 3 |
| Druh kontaktu | Konektor samice | Průřez připojení max. | 1.5 mm ² |
| Průřez připojení min. | 0.08 mm ² | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003557 | ETIM 9.0 | EC003557 |
| ETIM 10.0 | EC003557 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-23 | | |

Nákresy

