
Datový list

SAI-M23-SE-12-F-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříně, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zásuvný konektor senzor/aktor
Číslo objednávky	1224560000
Typ	SAI-M23-SE-12-F-G
GTIN (EAN)	4050118008494
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
Poslední datum objednávky	2026-12-31T00:00:00+01:00

Datový list

SAI-M23-SE-12-F-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení	
ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E344862

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	7 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	12	Kódování	žádná
Povrch kontaktu	Pozlacené	Typ připojení	Pájené kalíšky
Hlavní materiál krytu	Thermoplastický polyamid PA 6, PBT	Materiál kontaktu	Slitina mědi a zinku
Jmenovité napětí	200 V	Jmenovitý proud	8 A
Cykly zapojování	> 1000	Závažnost znečištění	3
Druh kontaktu	Konektor samec	Průřez připojení max.	1.5 mm²
Průřez připojení min.	0.08 mm²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

