

## SAI-M23-SE-12-F-PE-G


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Sensor/Actuator plug-in connector
Číslo objednávky	<a href="#">1224620000</a>
Typ	SAI-M23-SE-12-F-PE-G
GTIN (EAN)	4050118008531
Množství	1 items

## SAI-M23-SE-12-F-PE-G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

UL File Number Search [Web UL](#)

Č. osvědčení (UR) E344862

### Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 15 g

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS Vyhovující

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

### Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	12	Kódování	žádná
Povrch kontaktu	Pozlacené	Typ připojení	Pájené kalíšky
Hlavní materiál krytu	Thermoplastický polyamid PA 6, PBT	Materiál kontaktu	Slitina mědi a zinku
Jmenovité napětí	200 V	Jmenovitý proud	8 A
Cykly zapojování	> 1000	Závažnost znečištění	3
Druh kontaktu	Konektor samec	Průřez připojení max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení min.	0.08 mm <sup>2</sup>		

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

# Nákresy

