

SAIH-PB-PA-2X1.0-PVC-BL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Společnost Weidmüller nabízí kompletní produktovou řadu kabelů a zásuvných konektorů M5, M8 a M12. Tato produktová řada sahá od různých variant připojování po různé materiály kabelů. Prosíme kontaktujte nás, pokud nemůžete něco najít.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Sběrnice, Počet pólů: 2, 100 m, Stíněný: Ano, LED: Ne, Materiál pláště: PVC, Halogen: Ano
Číslo objednávky	1232630000
Typ	SAIH-PB-PA-2X1.0-PVC-BL
GTIN (EAN)	4050118016505
Množství	100 M
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2026-04-30T00:00:00+02:00

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 68.7 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS Vyhovující
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické specifikace kabelu

Délka kabelu	100 m	Barva opláštění	modrá (RAL 5015)
Vhodné pro nosiče kabelů	Ne	Průřez jádra	1 mm ²
Počet vodičů	2	Stíněný	Ano
Halogen	Ano	Izolace	PE
Poloměr ohybu, min., pohyblivý	8 x průměr kabelu	Poloměr ohybu, min., stacionární	8 x průměr kabelu
Materiál pláště	PVC	Konfigurovatelná délka kabelu	Ne
Hybridní kabel	Ne	Zesítené vyzařování	Ne
Odolnost vůči jiskrám ze sváření	Ne	Integrované uzemnění	No
Barevné kódování	červená, zelená	Teplotní rozpětí, stacionární	-30...80 °C
Odolné vůči perlám kovu ze svařování	Ne	Teplotní rozpětí, pohyblivé	-5...60 °C
Počet pólů	2	Vnější průměr	8 mm ± 0.4 mm

Elektrické vlastnosti kabelu

Odpor izolace 108 Ω Kategorie Různé

Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Halogen Ano

Struktura kabelu

Barva opláštění	modrá (RAL 5015)	Počet vodičů	2
Izolace	PE	Materiál pláště	PVC
Barevné kódování	červená, zelená		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		