

Obrázek výrobku

Naše systémy pro ochranu proti doteku zajišťují větší bezpečnost ve vaší skříňce. Poskytují ochranu proti zasažení proudem způsobenému náhodným kontaktem s živými částmi v důsledku provozu nebo závad.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubové svorníkové svorky, Kryt, černá, 31 mm
Číslo objednávky	1247330000
Typ	WAH 70 SW
GTIN (EAN)	4050118038248
Množství	20 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	29.9 mm	Hloubka (v palcích)	1.1772 inch
Výška	85 mm	Výška (v palcích)	3.3464 inch
Šířka	31 mm	Šířka (v palcích)	1.2205 inch
Čistá hmotnost	10.9 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje materiálu

Základní materiál	Polyamid 66	Barevný	černá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

Další technická data

Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
---------------------------------------	----

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		