



SlimFix X jsou značky na vodiče a kabely bez obsahu halogenů s prostorově úsporným designem. Tyto značky mohou být použity i po zapojení vodičů. SlimFix je známý a schválený typ značky v dopravním strojírenství. Nástroj SF umožňuje snadnou instalaci i v případě malých značek.

- Materiál neobsahuje halogeny
- Schválené a akreditované značky pro dopravní strojírenství, atd.
- Pokud průřez vodiče přesahuje 16,0 mm<sup>2</sup>, je potřeba je připevnit vázacími pásky
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | SlimFix X, Označení vodičů a kabelů, 7 - 40 mm, 40 x 13.62 mm, Červená |
| Číslo objednávky | <a href="#">1248780000</a>   |
| Typ              | SFX 9/40 S MC NE RT  |
| GTIN (EAN)       | 4050118039238  |
| Množství         | 80 items   |

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |          |                     |             |
|----------------|----------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 1 mm     | Hloubka (v palcích) | 0.0394 inch |
| Výška          | 40 mm    | Výška (v palcích)   | 1.5748 inch |
| Šířka          | 13.62 mm | Šířka (v palcích)   | 0.5362 inch |
| Čistá hmotnost | 1.52 g   |                     |             |

## Teploty

Rozsah provozní teploty -40...100 °C

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |                  |  |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|--|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |                  |  |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |                  |  |
| Uhlíková stopa výrobku        | Kolébka k bráně       | 0.015 kg CO2 eq. |  |

## Obecné údaje

|                                   |   |           |  |
|-----------------------------------|---|-----------|--|
| Barva materiálu podle kódu odporu | 2   |           |  |
| Verze                             | Instalace pomocí kabelových pásků   |           |  |
| Šířka                             | 13.62 mm  |           |  |
| Klasifikace hořlavosti UL 94      | V-2   |           |  |
| Rozsah provozní teploty, max.     | 100 °C  |           |  |
| Rozsah provozní teploty, min.     | -40 °C  |           |  |
| Barevný                           | Červená   |           |  |
| Halogen                           | Ne  |           |  |
| Základní materiál                 | Polyamid 66   |           |  |
| Počet značek v balení             | Forma napájení  | MultiCard |  |
| Velikost pole na označení         | 40 x 8.5 mm   |           |  |
| Doporučená odvětví                | Doprava, Stroje   |           |  |
| kompatibilní tiskárna             | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |           |  |
| Počet značek na kombinaci         | 1 MultiCard = Conductor and cable markers   |           |  |
| Rozsah provozní teploty           | -40...100 °C  |           |  |

## Označení vodičů a kabelů

|                           |                          |                           |                     |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| Halogen                   | Ne                       | Průřez vodiče, max.       | 500 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, min.       | 16 mm <sup>2</sup>       | Vnější prům. vodiče, max. | 40 mm               |
| Vnější prům. vodiče, min. | 7 mm                     | Vnější prům. vodiče       | 7 - 40 mm           |
| Průřez připojeného vodiče | 16 - 500 mm <sup>2</sup> |                           |                     |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

### Nákresy

