



Řezačka vodičových kanálů pro ruční provoz ve vodičových kanálech a krytech do šířky 125 mm a síly stěny až 2,5 mm. Jen pro plasty bez vyztužení plniv.

- Stříhání bez zubů nebo odpadu
- Délková zarážka (1000 mm) s vodícím zařízením pro přesné řezání délek
- Stolní jednotka pro montáž na pracovní stůl nebo podobné pracovní povrchy
- Tvrzené řezné hrany vyrobené ze speciální oceli

Všeobecné objednací údaje

Verze	Spare cutting blade
Číslo objednávky	1251270000
Typ	ERME VKSW
GTIN (EAN)	4050118042436
Množství	1 items

Technické údaje**Rozměry a hmotnosti**

Hloubka	3.4 mm	Hloubka (v palcích)	0.1339 inch
Výška	71 mm	Výška (v palcích)	2.7953 inch
Šířka	207 mm	Šířka (v palcích)	8.1496 inch
Délka	207 mm	Délka (v palcích)	8.1496 inch
Čistá hmotnost	263 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Technické údaje

Popis výrobku	Náhradní čepel pro VKSW štípačky na vodiče
---------------	---

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		