

DOHA KTB A6 S2 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Integrace, rozšíření a přizpůsobení - dokonalý doplněk každé aplikace

Plně strukturovaná řada systémových příslušenství pro řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krytu ke splnění specifických požadavků jakékoliv aplikace.

Držáky na dokumenty

Držáky na dokumenty pro správné skladování dokumentů v krytu

Všeobecné objednací údaje

Verze	Klippon TB (Terminal Box), Držáky dokumentů, Nýtované, Výška: 110 mm, Šířka: 130 mm, Hloubka: 20 mm, Základní materiál: Nerezavějící ocel 1.4301, Nerezavějící ocel 1.4301 (304), Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná
Číslo objednávky	1252780000
Typ	DOHA KTB A6 S2 R
GTIN (EAN)	4050118045512
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	20 mm	Hloubka (v palcích)	0.7874 inch
Výška	110 mm	Výška (v palcích)	4.3307 inch
Šířka	130 mm	Šířka (v palcích)	5.1181 inch
Rozměr při montáži – výška	73 mm	Čistá hmotnost	170 g

Teploty

Provozní teplota

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Tloušťka materiálu	1 mm	Provedení povrchu	Leštěné do zrcalového lesku
Základní materiál	Nerezavějící ocel 1.4301, Nerezavějící ocel 1.4301 (304)	Připojení krytu	Upevňovací oka

Všeobecné informace o příslušenství

Tloušťka materiálu	1 mm	Provedení povrchu	Leštěné do zrcalového lesku
Základní materiál	Nerezavějící ocel 1.4301, Nerezavějící ocel 1.4301 (304)	Rozměr při montáži – výška	73 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000317	ETIM 9.0	EC000317
ETIM 10.0	EC000317	ECLASS 14.0	27-18-28-90
ECLASS 15.0	27-18-28-90		