

**ADAPS M40-NPT1-1/4-W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Adaptéry řady ADAP poskytují pružnost a všestrannost při zaplnění nevyužitých vstupů v zařízení Ex a zároveň si zachovávají ohnivzdornost Ex d, zvýšenou bezpečnost Ex e ochrany proti explozi a stupeň krytí IP66/67/68 proti průniku.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	ADAP (Klippon Ex adaptér), Adaptér, rovný, M 40 , 1 1/4" NPT, Nerezavějící ocel 1.4404
Číslo objednávky	<a href="#">1262140000</a>
Typ	ADAPS M40-NPT1-1/4-W
GTIN (EAN)	4050118093179
Množství	9 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2024-08-31T00:00:00+02:00

## ADAPS M40-NPT1-1/4-W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Šířka	52 mm	Šířka (v palcích)	2.0472 inch
Délka	39 mm	Délka (v palcích)	1.5354 inch
Čistá hmotnost	218 g		

### Teploty

Provozní teplota -50 °C...120 °C

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Všeobecné informace

Vnější průměr kabelu, max.	32 mm	Vnější průměr kabelu, min.	1 mm
Těsnicí O-kroužek	Silikon	Utahovací moment	80 Nm
Silikon	Ano	Rozsah provozní teploty, max.	120 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-50 °C	Stoupání závitu	1.5 mm
Halogen	bez obsahu halogenů	Standardy	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3
AF velikost 1	48 mm	Stupeň krytí	IP66
Kabelová průchodka	M 40	Základní materiál	Nerezavějící ocel 1.4404
Vnější závit	M 40	Vnitřní závit	1 1/4" NPT
Délka závitu	16 mm	Typ ochrany proti výbuchu	Ex d – ohnivzdorné, Ex e – zvýšená bezpečnost
Pokyny k instalaci	Viz návod k instalaci		

### Číslo certifikátů, kabelová průchodka

Identifikace	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (IECEX)	IECEX TPS 16.0004X	Číslo osvědčení, kabelová průchodka (CCC)	2020322313000069
Č. osvědčení (IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-06
ECLASS 15.0	27-14-08-06		

**ADAPS M40-NPT1-1/4-W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Příslušenství****Plochá nylonová podložka - GWDR**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	GWDR M40-W	Verze
Číslo	<a href="#">1185640000</a>	zavřené, M 40, Nylon 6
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118078336	
Množství	50 ST	

**Nerezové pojistné matice, přírodní povrch**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	SKMUS M40-W	Verze
Číslo	<a href="#">1185720000</a>	SKMU SS (nerezová pojistná matice), Pojistná matice, M 40, 3.8 mm,
objednávky		Nerezavějící ocel 1.4404
GTIN (EAN)	4050118233766	
Množství	144 ST	