

**ADAP M40-M50-W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Adaptéry řady ADAP poskytují pružnost a všestrannost při zaplnění nevyužitých vstupů v zařízení Ex a zároveň si zachovávají ohnivzdornost Ex d, zvýšenou bezpečnost Ex e ochrany proti explozi a stupeň krytí IP66/67/68 proti průniku.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Verze            | ADAP (Klippon Ex adaptér), Adaptér, rovný, M 40 ,M 50, Mosaz poniklovaná |
| Číslo objednávky | <a href="#">1262810000</a>                                               |
| Typ              | ADAP M40-M50-W                                                           |
| GTIN (EAN)       | 4050118088694                                                            |
| Množství         | 9 items                                                                  |

## ADAP M40-M50-W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |       |                   |             |
|----------------|-------|-------------------|-------------|
| Šířka          | 61 mm | Šířka (v palcích) | 2.4016 inch |
| Délka          | 39 mm | Délka (v palcích) | 1.5354 inch |
| Čistá hmotnost | 223 g |                   |             |

## Teploty

Provozní teplota -50 °C...120 °C

## Shoda produktu s prostředím

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou                 |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                        | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                              | 69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257 |

## Všeobecné informace

|                               |                       |                               |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vnější průměr kabelu, max.    | 32 mm                 | Vnější průměr kabelu, min.    | 1 mm                                                                                                                                                          |
| Těsnící O-kroužek             | Silikon               | Utahovací moment              | 80 Nm                                                                                                                                                         |
| Silikon                       | Ano                   | Rozsah provozní teploty, max. | 120 °C                                                                                                                                                        |
| Rozsah provozní teploty, min. | -50 °C                | Stoupání závitu               | 1.5 mm                                                                                                                                                        |
| Halogen                       | bez obsahu halogenů   | Standardy                     | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3 |
| AF velikost 1                 | 55 mm                 | Stupeň krytí                  | IP66                                                                                                                                                          |
| Kabelová průchodka            | M 40                  | Základní materiál             | Mosaz poniklovaná                                                                                                                                             |
| Vnější závit                  | M 40                  | Vnitřní závit                 | M 50                                                                                                                                                          |
| Délka závitu                  | 16 mm                 | Typ ochrany proti výbuchu     | Ex d – ohnivzdorné, Ex e – zvýšená bezpečnost                                                                                                                 |
| Pokyny k instalaci            | Viz návod k instalaci |                               |                                                                                                                                                               |

## Číslo certifikátů, kabelová průchodka

|                                               |                                                     |                                              |                    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Identifikace                                  | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| Číslo certifikátu, kabelová průchodka (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X                                  | Číslo osvědčení, kabelová průchodka (CCC)    | 2020322313000069   |
| Č. osvědčení (IECEX)                          | IECEXTPS16.0004X                                    |                                              |                    |

## ADAP M40-M50-W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-06 |             |             |

## ADAP M40-M50-W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | SKMU M40 MS                | Verze                                                           |
| Číslo      | <a href="#">1737030000</a> | SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 40, 5 mm, |
| objednávky |                            | Mosaz poniklovaná                                               |
| GTIN (EAN) | 4008190956509              |                                                                 |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                 |

## Plochá nylonová podložka - GWDR



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Typ        | GWDR M40-W                 | Verze                  |
| Číslo      | <a href="#">1185640000</a> | zavřené, M 40, Nylon 6 |
| objednávky |                            |                        |
| GTIN (EAN) | 4050118078336              |                        |
| Množství   | 50 ST                      |                        |