

**ADAP M25-NPT1-W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Adaptéry řady ADAP poskytují pružnost a všestrannost při zaplnění nevyužitých vstupů v zařízení Ex a zároveň si zachovávají ohnivzdornost Ex d, zvýšenou bezpečnost Ex e ochrany proti explozi a stupeň krytí IP66/67/68 proti průniku.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	ADAP (Klippon Ex adaptér), Adaptér, rovný, M 25 , 1" NPT, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky	<a href="#">1262900000</a>
Typ	ADAP M25-NPT1-W
GTIN (EAN)	4050118088786
Množství	12 items

## ADAP M25-NPT1-W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Šířka	39.5 mm	Šířka (v palcích)	1.5551 inch
Délka	39 mm	Délka (v palcích)	1.5354 inch
Čistá hmotnost	146.96 g		

### Teploty

Provozní teplota -50 °C...120 °C

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257

### Všeobecné informace

Vnější průměr kabelu, max.	18 mm	Vnější průměr kabelu, min.	1 mm
Těsnicí O-kroužek	Silikon	Utahovací moment	55 Nm
Silikon	Ano	Rozsah provozní teploty, max.	120 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-50 °C	Stoupání závitu	1.5 mm
Halogen	bez obsahu halogenů	Standardy	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3
AF velikost 1	36 mm	Stupeň krytí	IP66
Kabelová průchodka	M 25	Základní materiál	Mosaz poniklovaná
Vnější závit	M 25	Vnitřní závit	1" NPT
Délka závitu	16 mm	Typ ochrany proti výbuchu	Ex d – ohnivzdorné, Ex e – zvýšená bezpečnost
Pokyny k instalaci	Viz návod k instalaci		

### Číslo certifikátů, kabelová průchodka

Identifikace	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (IECEX)	IECEX TPS 16.0004X	Číslo osvědčení, kabelová průchodka (CCC)	2020322313000069
Č. osvědčení (IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

**ADAP M25-NPT1-W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technické údaje****Klasifikace**

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-06
ECLASS 15.0	27-14-08-06		

## ADAP M25-NPT1-W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M25 MS	Verze	
Číslo	<a href="#">1737010000</a>		SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 25, 3.5 mm,
objednávky			Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4008190956486		
Množství	100 ST		

### Plochá nylonová podložka - GWDR



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M25-W	Verze	
Číslo	<a href="#">1185620000</a>		zavřené, M 25, Nylon 6
objednávky			
GTIN (EAN)	4064675423263		
Množství	100 ST		