


PAP PRV/PPV8 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

Všeobecné objednací údaje

Verze	P řada, Bočnice, Modrá, 3 mm
Číslo objednávky	1268000000
Typ	PAP PRV/PPV8 BL
GTIN (EAN)	4032248113040
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	58.5 mm	Hloubka (v palcích)	2.3031 inch
Výška	120 mm	Výška (v palcích)	4.7244 inch
Šířka	3 mm	Šířka (v palcích)	0.1181 inch
Čistá hmotnost	8.89 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Bočnice

Údaje materiálu

Základní materiál	Polykarbonát	Barevný	Modrá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Další technická data

Přichytka	Ano	Návod k instalaci	Přímá montáž
Typ montáže	Přímá montáž		

Všeobecně

Návod k instalaci Přímá montáž

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		