

SAIE-M16S-5-HWM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vestavěné zástrčky, M 16, Montážní závit: M 18, Počet pólů: 5, Délka vlákna / kabelu:
Číslo objednávky	1269790000
Typ	SAIE-M16S-5-HWM
GTIN (EAN)	4050118058215
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	12 g
----------------	------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Technické údaje o zásuvném konektoru DPS

Počet pólů	5	Kódování	žádná
Připojení stínění	Ne	Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitý proud	6 A	Stupeň krytí	IP40
Povrch kontaktu	Ag (stříbro)	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek, poniklované
Připojovací závit	M 16	Montážní závit	M 18

Obecné informace

Počet pólů	5	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek, poniklované
Připojovací závit	M 16	Povrch kontaktu	Ag (stříbro)
Stupeň krytí	IP40		

Důležitá poznámka

Poznámky

Klasifikace

ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

Nákresy

Schéma pólů
