

## IE-PS-V04P-RJ45-FH-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106  
ver.4 (IEC24702), plast, s vložkou RJ45

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Verze 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Číslo objednávky	<a href="#">1271240000</a>
Typ	IE-PS-V04P-RJ45-FH-B
GTIN (EAN)	4050118060027
Množství	10 items

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 32.2 g

### Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota -40 °C...70 °C  
Teplota instalace

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	IDC
Popis výrobku	Verze 4	Propojení	TIA-568B
Barevný	černá	Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0
Průřez izolace, min.	0.85 mm	Průřez izolace, max.	1.6 mm
Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Povrch kontaktu	Pozlacený nikl
Průměr připojení, pevný vodič	0.4...0.64 mm	Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)	AWG 24...AWG 22
Průměr připojení, pružný vodič	0.48...0.76 mm	Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG)	AWG 26...AWG 22
Klasifikace MICE M	M3	Klasifikace MICE I	I3
Klasifikace MICE C	C1	Klasifikace MICE E	E3
Průměr pláště, min.	5 mm	Průměr pláště, max.	10 mm
Stínění	360&deg, celkový kryt	Stupeň krytí	IP67
Cykly zapojování	750	Možnost znovu se připojit	≥ 10 cyklů (pro stejné nebo větší průřezy)

### Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / stínění ≥ 1500 V AC/DC Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt ≥ 1000 V AC/DC


### Obecné standardy

Standardní konektor IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51 Příslušenství komunikačního kabelu specificky podle aplikací Návod k instalaci sítě PROFINET

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**Rozměrový výkres**



## Příslušenství

### Ochranné kryty




Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PP-V04P	Verze	
Číslo	<a href="#">1963890000</a>	Pouzdro zástrčky, ochranný kryt	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248646319		
Množství	10 ST		

### Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
  - Pro sekvenci zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
  - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze	
Číslo	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248402731		
Množství	200 ST		

### Lisovací nástroj



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány.

Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy. Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900.

Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	PWZ RJ45	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1118040000</a>	Lisovací nástroje
GTIN (EAN)	4032248899197	
Množství	1 ST	