

## IE-PS-V05M-RJ45-FH-B

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



HDC zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.5,  
kov, s vložkou RJ45

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Číslo objednávky	<a href="#">1271250000</a>
Typ	IE-PS-V05M-RJ45-FH-B
GTIN (EAN)	4050118060034
Množství	10 items

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 92.7 g

### Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota  
Teplota instalace

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou  
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6bl, 6c  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

### Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	IDC
Barevný	černá	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Průřez izolace, min.	0.85 mm	Průřez izolace, max.	1.6 mm
Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Povrch kontaktu	Pozlacený nikl
Průměr připojení, pevný vodič	0.4...0.64 mm	Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)	AWG 24...AWG 22
Průměr připojení, pružný vodič	0.48...0.76 mm	Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG)	AWG 26...AWG 22
Klasifikace MICE M	M3	Klasifikace MICE I	I3
Klasifikace MICE C	C1	Klasifikace MICE E	E3
Průměr pláště, min.	5 mm	Průměr pláště, max.	12 mm
Stínění	360°; stíněný kontakt	Stupeň krytí	IP67
Cykly zapojování	750	Možnost znovu se připojit	≥ 10 cyklů (pro stejné nebo větší průřezy)

### Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / stínění ≥ 1500 V AC/DC Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt ≥ 1000 V AC/DC


### Obecné standardy

Příslušenství komunikačního kabelu specificky podle aplikací Návod k instalaci sítě PROFINET

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**Rozměrový výkres**



## IE-PS-V05M-RJ45-FH-B

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PP-V05M	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">1968920000</a>	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt	
GTIN (EAN)	4032248692668		
Množství	10 ST		