



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chromvanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šroubovák
Číslo objednávky	1274720000
Typ	SDIK PH2 SL
GTIN (EAN)	4050118073232
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2021-08-06T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	SDIK SLIM PH2 X 100

SDIK PH2 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	218 mm	Šířka (v palcích)	8.5827 inch
Průměr	36 mm	Čistá hmotnost	98 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s křížovou hlavou izolovaný dle VDE, Phillips velikosti 2, SlimLine
---------------	---

Šroubovací nářadí

Tvar	Křížová drážka	Velikost	2
Délka čepele	100 mm	Velikost čepele, křížová drážka	Vel. PH2

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		

Příklad použití

