



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chromvanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šroubovák
Číslo objednávky	1274730000
Typ	SDIK PZ1 SL
GTIN (EAN)	4050118073225
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2021-06-30T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	SDIK SLIM PZ1 X 80

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	191 mm	Šířka (v palcích)	7.5197 inch
Průměr	30 mm	Čistá hmotnost	62 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s křížovou hlavou izolovaný dle VDE, Pozidrive velikosti 1, SlimLine
---------------	--

Šroubovací nářadí

Tvar	Pozidrive	Velikost	1
Délka čepele	80 mm	Velikost čepele, křížová drážka	velikost PZ1

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		

Nákresy

Příklad použití

