

**IE-SCRJ1-IP20-POF-100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FO SC-RJ zásuvné konektory podle IEC 61754-24 pro vodiče s vnějším obvodem 2,6 až 3 mm

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Konektor FO, Náhradní lisovací buben, IP20
Číslo objednávky	<a href="#">1278420000</a>
Typ	IE-SCRJ1-IP20-POF-100
GTIN (EAN)	4050118069129
Množství	100 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	26.5 mm	Hloubka (v palcích)	1.0433 inch
Výška	5.8 mm	Výška (v palcích)	0.2283 inch
Čistá hmotnost	1.95 g		

## Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-20 °C...80 °C
Teplota instalace	Vlhkost	Rel. vlhkost 0...93 %

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Všeobecné údaje

Popis výrobku	Náhradní lisovací buben	Barevný	Různé
Hlavní materiál krytu	PC UL 94 V0	Vlhkost	Rel. vlhkost 0...93 %
Průměr pláště, max.	3.6 mm	Stupeň krytí	IP20
Cykly zapojování	1000	Typ vlákna	POF
Ztráta při zapojování	≤ 1,0 dB	Připojení 1	SCRJ
Připojení 2	Systém rychlého připojení: krimpování, řezání	Síla při vytažení kabelu, min.	100 N
Materiál krytu, vložka	Tlakově litý zinek	Materiál tlačné pružiny	Nerezavějící ocel
Materiál dutinky	Nikl-stříbro	Materiál protiprachového krytu	TPE
Průměr jednoduchého vodiče, max.	2.2 mm	Materiál k lisování dutinky	Měď, poniklované

## Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61754-24
---------------------	--------------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

## IE-SCRJ1-IP20-POF-100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com

## Příslušenství

### Krimpovací sady



Krimpovací sety

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	TOOL SET IE-POF	Verze
Číslo	<a href="#">1208930000</a>	Nástroj k nalisování koncovek: HTX-IE-POF, Nástroj k odizolování:
objednávky		Multi-Stripax IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990283	
Množství	1 ST	

### ...pro optické kabely s polymerovými vlákny (POF)



Krimpovací a odizolovací kleště na zpracování kontaktů optických kabelů z polymerových optických vláken (POF)

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	HTX-IE-POF	Verze
Číslo	<a href="#">1208870000</a>	Nástroj k nalisování koncovek
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248990269	
Množství	1 ST	

### Nástroje na vyjmutí kontaktu



Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, nástrojů na rozpínání kontaktů a optických nástrojů.

**IE-SCRJ1-IP20-POF-100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Příslušenství****Všeobecné objednávací údaje**

Typ	REMOVAL TOOL HD	Verze	
Číslo	<a href="#">1866730000</a>	Nářadí, Nástroj na vyjmutí kontaktu	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248437054		
Množství	1 ST		

**Nůžky**

Weidmüller je specialista na řezání měděných a hliníkových kabelů. Řada produktů sahá od řezáků pro malé průřezy pomocí přímého působení síly po řezáky na velké průměry. Mechanická operace a speciálně navržený tvar řezáků snižují potřebou námahu. Díky své široké řadě řezacích produktů vyhovuje společnost Weidmüller všem kritériím profesionálního zpracování kabelů.

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	SCISSORS KEVLAR	Verze	
Číslo	<a href="#">1208910000</a>	Electrician's scissors	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248990085		
Množství	1 ST		