

Obrázek výrobku

Jako příslušenství pro naše široké portfolio produktů se svorkami pojistek nabízíme také vhodné pojistkové vložky. Portfolio zahrnuje pojistky (miniaturní pojistky) pro ochranu zařízení (5x20 mm až 10x38 mm, pojistkové vložky E 14 až E 18, jakož i automobilové pojistky a automatické jističe. Měřicí kroužky pro držáky pojistky doplňují celkové portfolio.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Miniaturní pojistka, mžikový, 4 A, Nožová pojistka typu C
Číslo objednávky	1278740000
Typ	ETA 1170 21 4A
GTIN (EAN)	4050118091243
Množství	5 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	51.6 mm	Hloubka (v palcích)	2.0315 inch
Výška	22 mm	Výška (v palcích)	0.8661 inch
Šířka	9.8 mm	Šířka (v palcích)	0.3858 inch
Čistá hmotnost	10 g		

Teploty

Okolní teplota	-50 °C...75 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	120 °C		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze	Pojistková kazeta
-------	-------------------

Údaje materiálu

Barevný	černá
---------	-------

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ montáže	Zapojeno
-------------------	--------------	-------------	----------

Data hodnocení

Jmenovité napětí	28 V	Jmenovitý proud	4 A
------------------	------	-----------------	-----

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		