

### Obrázek výrobku



Jako příslušenství pro naše široké portfolio produktů se svorkami pojistek nabízíme také vhodné pojistkové vložky. Portfolio zahrnuje pojistky (miniaturní pojistky) pro ochranu zařízení (5x20 mm až 10x38 mm, pojistkové vložky E 14 až E 18, jakož i automobilové pojistky a automatické jističe. Měřicí kroužky pro držáky pojistky doplňují celkové portfolio.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Verze            | Miniaturní pojistka, mžikový, 4 A, Nožová pojistka typu C |
| Číslo objednávky | <a href="#">1278740000</a>                                |
| Typ              | ETA 1170 21 4A                                            |
| GTIN (EAN)       | 4050118091243                                             |
| Množství         | 5 items                                                   |

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 51.6 mm | Hloubka (v palcích) | 2.0315 inch |
| Výška          | 22 mm   | Výška (v palcích)   | 0.8661 inch |
| Šířka          | 9.8 mm  | Šířka (v palcích)   | 0.3858 inch |
| Čistá hmotnost | 10 g    |                     |             |

## Teploty

|                               |               |                               |        |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--------|
| Okolní teplota                | -5 °C...40 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 120 °C        |                               |        |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující          |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

## Specifikace systému

|       |                   |
|-------|-------------------|
| Verze | Pojistková kazeta |
|-------|-------------------|

## Údaje materiálu

|         |       |
|---------|-------|
| Barevný | černá |
|---------|-------|

## Další technická data

|                   |              |             |          |
|-------------------|--------------|-------------|----------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Typ montáže | Zapojeno |
|-------------------|--------------|-------------|----------|

## Data hodnocení

|                  |      |                 |     |
|------------------|------|-----------------|-----|
| Jmenovité napětí | 28 V | Jmenovitý proud | 4 A |
|------------------|------|-----------------|-----|

## Všeobecně

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž |
|-------------------|--------------|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002704    | ETIM 9.0    | EC002704    |
| ETIM 10.0   | EC002704    | ECLASS 14.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-20-01 |             |             |