

**Obrázek výrobku**

Jako příslušenství pro naše široké portfolio produktů se svorkami pojistek nabízíme také vhodné pojistkové vložky. Portfolio zahrnuje pojistky (miniaturní pojistky) pro ochranu zařízení (5x20 mm až 10x38 mm, pojistkové vložky E 14 až E 18, jakož i automobilové pojistky a automatické jističe. Měřicí kroužky pro držáky pojistky doplňují celkové portfolio.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Miniaturní pojistka, mžikový, 5 A, Nožová pojistka typu C
Číslo objednávky	<a href="#">1278750000</a>
Typ	ETA 1170 21 5A
GTIN (EAN)	4050118091274
Množství	5 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	51.6 mm	Hloubka (v palcích)	2.0315 inch
Výška	22 mm	Výška (v palcích)	0.8661 inch
Šířka	9.8 mm	Šířka (v palcích)	0.3858 inch
Čistá hmotnost	9.6 g		

## Teploty

Okolní teplota	-50 °C...75 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	120 °C		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Specifikace systému

Verze Pojistková kazeta

## Údaje materiálu

Barevný černá

## Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ montáže	Zapojeno
-------------------	--------------	-------------	----------

## Data hodnocení

Jmenovité napětí	28 V	Jmenovitý proud	5 A
------------------	------	-----------------	-----

## Všeobecně

Návod k instalaci Přímá montáž

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		