



Vázací pásky CB k připevnění kabelů a značení.

- Hodí se zejména na připevňování kabelových značení CLI M, SFX, WKM a WKS
- V souladu s IEC 62275:2006
- Zlomu odolný polyamid PA 6,6 s třídou hořlavosti V2 podle UL-94

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Kabelové vázací pásky, 4.5 x 200 mm, Polyamid 66, 220 N
Číslo objednávky	<a href="#">1278800000</a>
Typ	CB 200/4,5 NC
GTIN (EAN)	4008 190047894
Množství	5000 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (UR)	E317499

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	1.4 mm	Hloubka (v palcích)	0.0551 inch
Výška	200 mm	Výška (v palcích)	7.874 inch
Šířka	4.5 mm	Šířka (v palcích)	0.1772 inch
Čistá hmotnost	1.35 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...85 °C
-------------------------	-------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Instalační materiály

Odolné proti UV záření	Ne	Pro znovuotevření	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Rozsah provozní teploty, max.	85 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Halogen	Ne
Průměr kabelu, max.	50 mm	Základní materiál	Polyamid 66
Pevnost v tahu	220 N	Průměr svazku, max.	50 mm
Pevnost v tahu (síla v librách)	49 lbf	Průměr svazku, min.	3 mm

## Důležitá poznámka

Informace o produktu	Počet balení v krabici (kusů): 50 Počet položek v balení (kusů): 100 Jedna dodací jednotka odpovídá jednomu balení a lze objednat pouze násobky dodací jednotky.
----------------------	--

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

**Nákresy**

