



Jako příslušenství pro naše široké portfolio produktů se svorkami pojistek nabízíme také vhodné pojistkové vložky. Portfolio zahrnuje pojistky (miniaturní pojistky) pro ochranu zařízení (5x20 mm až 10x38 mm, pojistkové vložky E 14 až E 18, jakož i automobilové pojistky a automatické jističe. Měřicí kroužky pro držáky pojistky doplňují celkové portfolio.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Miniaturní pojistka, Pomalá pojistka, 0.7 A
Číslo objednávky	1278930000
Typ	ETA 1180 01 0.7A
GTIN (EAN)	4050118091519
Množství	5 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	52.3 mm	Hloubka (v palcích)	2.0591 inch
Výška	24.4 mm	Výška (v palcích)	0.9606 inch
Šířka	8.2 mm	Šířka (v palcích)	0.3228 inch
Čistá hmotnost	10.6 g		

Teploty

Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Pojistková kazeta

Údaje materiálu

Barevný černá

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ montáže	Zapojeno

Data hodnocení

Jmenovité napětí	64 V	Jmenovitý proud	0.7 A
------------------	------	-----------------	-------

Všeobecně

Návod k instalaci Přímá montáž

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		