

ETA 1180 01 7A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Jako příslušenství pro naše široké portfolio produktů se svorkami pojistek nabízíme také vhodné pojistkové vložky. Portfolio zahrnuje pojistky (miniaturní pojistky) pro ochranu zařízení (5x20 mm až 10x38 mm, pojistkové vložky E 14 až E 18, jakož i automobilové pojistky a automatické jističe. Měřicí kroužky pro držáky pojistky doplňují celkové portfolio.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Miniaturní pojistka, 7 A
Číslo objednávky	1279050000
Typ	ETA 1180 01 7A
GTIN (EAN)	4050118091434
Množství	5 items

Technical data

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	52.3 mm	Hloubka (v palcích)	2.0591 inch
Výška	24.4 mm	Výška (v palcích)	0.9606 inch
Šířka	8.2 mm	Šířka (v palcích)	0.3228 inch
Čistá hmotnost	9.7 g		

Teploty

Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Pojistková kazeta

Údaje materiálu

Barevný černá

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ montáže	Zapojeno

Data hodnocení

Jmenovité napětí	64 V	Jmenovitý proud	7 A
------------------	------	-----------------	-----

Všeobecně

Návod k instalaci Přímá montáž

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		