



Upevnění kabelů nebo svazků pomocí vázacích pásek do elektrických rozvaděčů a skříní.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kabelové vázací pásky, 6.2 x 8.1 mm, Plast, 80 N
Číslo objednávky	1279200000
Typ	CBH 8.1/6.2 NC
GTIN (EAN)	4008 190068820
Množství	4000 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	2 mm	Hloubka (v palcích)	0.0787 inch
Výška	8.1 mm	Výška (v palcích)	0.3189 inch
Šířka	6.2 mm	Šířka (v palcích)	0.2441 inch
Délka	2 mm	Délka (v palcích)	0.0787 inch
Čistá hmotnost	1 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...105 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Instalační materiály

Max. šířka stahovací pásky	7.8 mm	Odolné proti UV záření	Ano
Pro znovuotevření	Ne	Verze	pro montážní desku
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Rozsah provozní teploty, max.	105 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Halogen	Ne
Základní materiál	Plast	Pevnost v tahu	80 N
Pevnost v tahu (síla v librách)	18 lbf	Průměr připevňovacího otvoru	6.5 mm

Důležitá poznámka

Informace o produktu Počet balení v krabici (kusů): 40
 Počet položek v balení (kusů): 100
 Jedna dodací jednotka odpovídá jednomu balení a lze objednat pouze násobky dodací jednotky.

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ETIM 10.0	EC000449	ECLASS 14.0	23-15-25-22
ECLASS 15.0	23-15-25-22		

Nákresy

Rozměrový výkres

