

SAIE-M12B-PB-2.0U HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Vestavěné zástrčky, M12, Zásuvka, rovná, PG 9, Počet pólů: 2, 2 m |
| Číslo objednávky | 1279480200 |
| Typ | SAIE-M12B-PB-2.0U HW |
| GTIN (EAN) | 4050118071092 |
| Množství | 1 items |
| Stav objednávky | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici. |
| K dispozici do | 2026-02-27T00:00:00+01:00 |

SAIE-M12B-PB-2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | |
|----------------|-------|
| Čistá hmotnost | 142 g |
|----------------|-------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

Technické specifikace kabelu

| | | | |
|-----------------------|-----|-----------------|------------------------------------|
| Délka kabelu | 2 m | Barva opláštění | fialová (podobná odstínu RAL 4001) |
| PE funkce | Ne | Průřez jádra | 0.25 mm ² |
| Délka vlákna / kabelu | 2 m | Počet pólů | 2 |

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|
| Počet pólů | 2 | Kódování | B-kódování |
| Povrch kontaktu | Pozlacené | Typ připojení | Patice |
| Hlavní materiál krytu | Tlakově litý zinek, poniklované | Průřez vodiče, max. | 0.25 mm ² |
| Jmenovité napětí | 250 V | Jmenovitý proud | 4 A |
| Stupeň krytí | IP68 | Cykly zapojování | ≥ 500 |
| Závažnost znečištění | 3 | Kabelová průchodka | PG 9 |
| Rozsah teplot krytu | -20 ... +60 °C | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003570 | ETIM 9.0 | EC003570 |
| ETIM 10.0 | EC003570 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-03 | | |


SAIE-M12B-PB-2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Nákresy

www.weidmueller.com

Rozměrový výkres



Detailní výkres




Schéma připojení

