

SAIE-M12B-PB-5.0U HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vestavěné zástrčky, M12, Zásuvka, rovná, PG 9, Počet pólů: 2, 5 m
Číslo objednávky	1279480500
Typ	SAIE-M12B-PB-5.0U HW
GTIN (EAN)	4050118071603
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2026-02-27T00:00:00+01:00

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	320 g
----------------	-------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Technické specifikace kabelu



Délka kabelu	5 m	Barva opláštění	fialová (podobná odstínu RAL 4001)
PE funkce	Ne	Průřez jádra	0.25 mm ²
Délka vlákna / kabelu	5 m	Počet pólů	2

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	2	Kódování	B-kódování
Povrch kontaktu	Pozlacené	Typ připojení	Patice
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek, poniklované	Průřez vodiče, max.	0.25 mm ²
Jmenovité napětí	250 V	Jmenovitý proud	4 A
Stupeň krytí	IP68	Cykly zapojování	≥ 500
Závažnost znečištění	3	Kabelová průchodka	PG 9
Rozsah teplot krytu	-20 ... +60 °C		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

Nákresy**Rozměrový výkres****Detailní výkres****Schéma připojení**