

## KTB GP 45XX15V CD S4 3MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Podobné ilustraci



Abbildung ähnlich

Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Přírubové desky

Přírubové desky ve dvou tloušťkách, pro snadnou výměnu předem sestavených prvků

### Všeobecné objednací údaje

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | Klippon TB (Terminal Box), deska příruby, rovný, Výška: 406 mm, Šířka: 117 mm, Hloubka: 3 mm, Průchodkové desky: vlevo, pravá, Základní materiál: Nerezavějící ocel 1.4404, elektricky leštěno, Stříbrná |
| Číslo objednávky | <a href="#">1281080000</a>   |
| Typ              | KTB GP 45XX15V CD S4 3MM   |
| GTIN (EAN)       | 4050118071870  |
| Množství         | 1 items  |

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |                     |              |
|----------------|--------|---------------------|--------------|
| Hloubka        | 3 mm   | Hloubka (v palcích) | 0.1181 inch  |
| Výška          | 406 mm | Výška (v palcích)   | 15.9842 inch |
| Šířka          | 117 mm | Šířka (v palcích)   | 4.6063 inch  |
| Čistá hmotnost | 1150 g |                     |              |

## Teploty

Provozní teplota

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné informace

|                     |                                 |                   |                          |
|---------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Tloušťka materiálu  | 3 mm                            | Návod k instalaci | Šroubová montáž          |
| Provedení povrchu   | elektricky leštěno              | Základní materiál | Nerezavějící ocel 1.4404 |
| Integrální upevnění | Přišroubováno                   | Stupeň krytí (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 |
| Průchodkové desky   | vlevo, pravá                    | Přírubová deska   | Ano                      |
| Místa využití       | Doprava, Zóna rizika<br>výbuchu |                   |                          |

## Všeobecné informace o příslušenství

|                    |                    |                                |                          |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Tloušťka materiálu | 3 mm               | Průměr otvoru pájecího oka (D) | 7 mm                     |
| Provedení povrchu  | elektricky leštěno | Základní materiál              | Nerezavějící ocel 1.4404 |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000211    | ETIM 9.0    | EC000211    |
| ETIM 10.0   | EC000211    | ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-24-21 |             |             |